

Datenblatt für PMS 2600
Artikelnummer: 972338001


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 972 338-001
Beschreibung:	Multimeter-Set für Sicherheitsanwendungen nach IEC 61010, als Zubehör für Meßgeräte. 2 x Klemmprüfspitze KLEPS 2600 2 x Prüfspitze PRUEF 2600 2 x Abgreifklemme AK 2 B 2 x Meßleitung berührungssicher MLS GG 100/1
Typ:	PMS 2600
System:	4 mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	972 338-001
Klemmbereich:	4 mm - 9,5 mm
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT III; AK 2 B: CAT II
Norm:	IEC 61010
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	ungefederte Buchse, gefederter Stift
Anschlussart:	Stift, Buchse 4 mm Durchmesser
Leitungstyp:	LEH-XY
Leitungsspezifikation:	hochflexible Schlauchleitung
Litzenaufbau:	259 x 0,07
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V; AK 2 B: AC/DC 300 V
Leitungslänge:	100 cm
Leitungsquerschnitt:	1 mm ²
Leitungsmaterial:	PVC
Leitungsfarbe:	Jeder Artikel in schwarz und rot.
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kupfer-Beryllium
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PA 66
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 V-2
Leitung:	94 HB