



SPANNUNGSTESTER | TESTBOY 40 PLUS | Zweipoliger Spannungsprüfer

Unser Testboy 40 Plus vereint zwei praktische Funktionen in einem Gerät. Gleich- und Wechselspannungen werden im Bereich von 6 bis 400 Volt zuverlässig angezeigt. Zudem ermöglicht die Elektronik die Phasensuche gegen den Schutzleiter.

Der Testboy 40 Plus überzeugt durch eine anwenderfreundliche Bauform. Das robuste Gehäuse garantiert eine lange Einsatzbereitschaft und überzeugte bisher viele Kunden in der anspruchsvollen Elektro- und Werkzeugbranche.

Der Materialmix aus dem hochwertigen Kunststoffgehäuse und dem gummierten Griffbereich unterstreicht das professionelle Erscheinungsbild.

Gleich- und Wechselspannungsprüfungen mit Polaritätsanzeige sind gefahrlos durchzuführen.

Ihre Vorteile:

- | 5 Jahre Herstellergarantie
- | TÜV/GS geprüft und zugelassen
- | IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0411)

SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten

	Testboy 40 Plus
Anzeige	optisch, 8 LEDs
Messbereich	6 - 400V AC/DC
Spannungsversorgung	über Messobjekt
Abmessungen	120 x 60 x 30 mm
Überspannungskategorie	CAT III 400V
Schutzart	IP44
Gewicht	100 g
TÜV / GS	IEC/EN 61243-3
Farbe	rot / schwarz, andere Farben auf Anfrage
Lieferumfang	1x Bedienungsanleitung
Zubehör, optional	Bereitschaftstasche

6-400V
AC/DC



5
JAHRE
GARANTIE

