

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kabelset – SV 9340.890

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kabelset – SV 9340.890

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung:	Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten, aufgebaut auf OM-Adapter mit Zugfederklemmen.
Material:	Isolation PVC Temperaturbeständig bis 105 °C Aderenden beidseitig ultraschall-aderendverdichtet.
Verpackungseinheit:	6 St.
EAN:	4028177502741
Zolltarifnummer:	85444290

Produkt-Merkmale

Querschnitt:	AWG 6
Abmessungen:	Länge: 130 mm

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
---------------	--

CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------	--

Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------------	--

Ausschreibungstext

Kabelset AWG 6

Kabelset AWG 6 (ca 16 mm)
Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von
Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme.
Werkstoffeigenschaften
Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 C
Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet
Länge 130 mm
System:
Rittal RiLine60
