

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Teilmontageplatten mit und ohne Durchführung – SV 9673.694

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Teilmontageplatten mit und ohne Durchführung – SV 9673.694

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung:	Zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Zusätzliche Montage-Ebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwandmodulen ist eine innere Unterteilung nach Form 2, 3 oder 4 möglich.
Material:	Stahlblech, 2 mm, verzinkt
Lieferumfang:	Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial Bei Ausführung mit Durchführung: Zusätzlich rechteckiger Ausschnitt mit Isolierstoffplatten zum Verschluss des Ausschnittes
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177605459
Zolltarifnummer:	73269098

Produkt-Merkmale

Ausführung:	mit Durchführung
Passend für:	Gehäusotyp: TS 8 Breite: 800 mm
Abmessungen:	Breite: 702 mm Höhe: 393 mm
Passend für Funktionsräume:	mit Höhe: 400 mm

Approbationen

Approbationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Videos Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Kennlinien Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Treiber/Software Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.