



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Mobilní reproduktor

Hybrid Drive

Obj. č. 121 62 15



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mobilního reproduktoru Renkforce.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Mobilní reproduktor slouží k zesílení a reprodukci elektrických nízkofrekvenčních audio signálů a k přehrávání MP3 souborů z USB disku nebo SD karty. Kromě toho zařízení podporuje přímé přehrávání přes Bluetooth 3.0. Zařízení je schváleno pouze pro připojení k elektrické síti 220 - 240 V AC 50-60 Hz a pro uzemněné zásuvky (s ochranným kontaktem).

Rozsah dodávky

- Mobilní reproduktor
- Napájecí kabel
- Mikrofon (včetně kabelu)
- Dálkový ovladač (včetně knoflíkové baterie CR2025)
- Návod k obsluze

Uvedení do provozu a nabíjení vestavěného akumulátoru

Při prvním použití zařízení musí být akumulátor plně nabitý. Po připojení ke zdroji napájení musí být reproduktor i všechna připojená zařízení vypnuta.

Ujistěte se, že všechny kabelové kontakty jsou řádně propojeny.

- Před uvedením do provozu zařízení umístěte na rovný a stabilní povrch popřípadě použijte vhodný stojan (stativ).
- Pro uvedení reproduktoru do provozu, zapojte IEC konektor napájecího kabelu do zástrčky na pravé straně zařízení. Napájecí kabel připojte do uzemněné zásuvky.
- Přepínačem „POWER“ vedle napájecího konektoru, reproduktor zapnete / vypnete. V pozici „ON“ nebo „OFF“ je reproduktor vypnutý, v pozici „I“ nebo „ON“ je zapnutý.
- Po zapnutí zařízení se rozsvítí displej a zobrazí se indikátor stavu akumulátoru.
- Pokud je zařízení zapnuté, akumulátor se automaticky nabíjí. Na displeji se zobrazí „CHARGE, (nad nápisem „POWER“).
- Před prvním použitím reproduktoru akumulátor plně nabijte. Nabíjení trvá přibližně 12 hodin.

Reproduktor může být provozován i během nabíjení. Stav nabití akumulátoru indikují 4 LED pod nápisem „BATTERY LEVEL“ po odpojení od zdroje. Pokud svítí pouze červená LED dioda, je zapotřebí akumulátor nabít. Akumulátor má funkci nízkého samovybití, což znamená, že se bude vybíjet i v době kdy není zařízení v provozu. Z tohoto důvodu by se měl akumulátor alespoň 1x za měsíc plně nabít, přestože se zařízení nepoužívá.

Připojení audio zdroje a obsluha

- Před připojením externího zařízení k reproduktoru a dalším propojováním kabelů vypněte všechny funkce zařízení pomocí ovladačů „MIC VOLUME“, „AUX VOLUME“, „MASTER VOLUME“ a to jejich otočení proti směru hodinových ručiček a úroveň hlasitost MP3 přehrávače nastavte do výchozí nulové hodnoty pomocí ovladače hlasitosti „VOL“.
- Ovladačem „MASTER VOLUME“ se upravuje hlasitost reproduktoru. Ovladačem „MIC VOLUME“ upravíte hlasitost vstupu „MIC 1“ a „MIC 2“.
- Ovladačem „AUX VOLUME“ se reguluje hlasitost vstupu „AUX INPUT“ připojeného zařízení prostřednictvím Bluetooth.
- Ovladačem „VOL+“ a „VOL-“, se reguluje hlasitost MP3 přehrávače při přehrávání z SD karty a USB disku.
- Dříve, než připojíte externí zařízení, vypněte reproduktor. USB disky, paměťové karty a Bluetooth zařízení mohou být během provozu reproduktoru neustále připojené.
- Do vstupu „MIC 1“ a „MIC 2“ můžete připojit dodávaný mikrofon. Použit můžete také běžně dostupný kompatibilní mikrofon.
- Do vstupu „AUX INPUT“ je možné připojit externí zařízení jako např. CD přehrávač. Po připojení zařízení reproduktor zapněte.
- Pro připojení Bluetooth zařízení k reproduktoru stiskněte tlačítko pro připojení Bluetooth po dobu cca 2 – 4 sekund. Tlačítko Bluetooth se nachází pod ovladačem „MASTER VOLUME“. Jakmile začne rychle blikat modrá LED dioda, vyčkejte, dokud zcela nepřestane blikat. V té chvíli aktivujte Bluetooth na externím zařízení a spárujte se zařízením pomocí „HYBRID DRIVER“. Je-li vyžadováno zadání klíče, zadejte kód „0000“.
- Pokud připojené externí zařízení nebo zařízení připojené přes Bluetooth disponuje ovládáním hlasitosti, nastavte jej přibližně na 75 % hlasitosti. Následně se ujistěte, že výstupní signál není nijak zkreslený.
- Na externím zařízení spusťte přehrávání.
- Pokud preferujete přehrávání hudby z USB disku nebo paměťové karty, připojte USB disk do USB portu nebo vložte paměťovou kartu do příslušného slotu. Při vkládání karty musí kontakty na kartě směřovat nahoru.
- Tlačítkem „MODE“ můžete vybírat mezi USB portem a slotem pro paměťové karty. Delším stisknutím tlačítka se MP3 přehrávač zapne / vypne. Tlačítko „PLAY PAUSE“ spustí nebo pozastaví přehrávání. Pomocí tlačítek „NEXT“ a „PREV“ můžete přepínat mezi jednotlivými skladbami. Pro ovládání je možné použít dodávaný dálkový ovladač, pomocí kterého je možné zvolit skladbu přímým výběrem čísla skladby na numerické části ovladače. Tlačítkem „EQ“ vybíráte mezi různými nastavením ekvalizéru.

- Spusťte přehrávání MP3 přehrávače.
- Při přehrávání nastavte ovladač „MASTER VOLUME“ na přibližně střední úroveň v první třetině rozsahu.
- Otáčejte regulátorem požadovaného vstupu pomalu směrem doprava. Pokud používáte MP3 přehrávač, stiskněte několikrát tlačítko „VOL+“. Poté bude zřejmě zapotřebí upravit nastavení ovladačem „MASTER VOLUME“.

Použit můžete souběžně různé způsoby reprodukce a přizpůsobit hlasitost pomocí jednotlivých ovladačů za současné úpravy ovladače „MASTER VOLUME“. Před odstraněním připojeného kabelu nebo externího zařízení, vždy nejprve vypněte reproduktor.

Výměna baterie v dálkovém ovladači

- V případě, že dálkový ovladač nefunguje, vyměňte baterii.
- Prostor pro baterie vyjmete směrem dolů.
- Vyměňte baterii (typ CR 2025). Dodržte správnou polaritu baterie.
- Baterii umístěte zpět do ovladače.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mobilního reproduktoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

- Zařízení je vyrobeno v třídě ochrany I. Jako zdroj napětí používejte pouze řádně instalovanou zásuvku s ochranným kontaktem v síti 220 - 240 V AC 50-60 Hz.
- Zásuvka musí být během provozu vždy snadno přístupná. Zařízení musí být v případě poruchy možné rychle odpojitelné od elektrické sítě.
- Pro úplné odpojení zařízení od elektrické sítě musí být vytažena zástrčka napájecího kabelu ze zásuvky. Uvnitř zařízení se nachází nebezpečné napětí i v případě, že je reproduktor vypnutý přepínačem On/Off.
- Během provozu zajistěte dostatečnou ventilaci zařízení. Zařízení nikdy nezakrývejte časopisy, přikrývkami, záclonami atd. Udržujte minimální vzdálenost 15 cm zařízení od okolních objektů.
- Výrobek není hračka. Elektrická zařízení, která jsou napájena síťovým napětím, nepatří do rukou dětem. Děti nedokáží odhadnout rizika a nebezpečí při použití elektrických zařízení.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Provozní napětí	220 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Spotřeba energie	max. 30 W
Pojistka	T1 AL/250 V (5 x 20 mm)
Výdrž baterie / doba nabíjení	max. 12 hodin
Výstupní výkon	15 W (RMS), 1 % THD
Frekvenční rozsah	70 – 20000 Hz
Vstupy	2x 6,3 mm symetrický jack, 1x stereo Cinch
Podporovaná média dat	SDHC/MMC karty, třídy 4 - 10, USB disk, max. 64 GB
Bezdrátová technologie přenosu /	
Dosah	Bluetooth 3.0+DER, max. 20 m
Rozměry	380 x 440 x 280 mm
Hmotnost	12,6 kg
Provozní teplota a vlhkost	-15°C až +50°C, 40 % až 85 % relativní vlhkosti
Teplota / vlhkost při uskladnění	-20°C až +60°C, 40 % až 85 % relativní vlhkosti
Baterie do dálkového ovladače	1 x lithiová knoflíková baterie typ CR 2025, 3 V DC

Záruka

Na mobilní reproduktor poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REV3/2015