



dLAN® 1200+

Technische Angaben

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X
Protokolle	CSMA/CA (Powerline)
Geschwindigkeiten	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 200/500/600/1200 (mbps)
Modulation • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
Reichweite (in m)	Powerline: 400
Sicherheit	128 Bit AES
LEDs	dLAN (multi)
Taster	Pairing
Buchse • Stecker • Länder	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU)
Ausgangsleistung an integrierter Buchse	16 A
Geräte-Anschluss	1 x Ethernet RJ45
Strom- und Leistungsaufnahme	Maximal W/A: 4.2 Typisch W/A: 3.0 Stand-By W/A: 0.7
Spannungsversorgung	internal 196-250 V AC 50 Hz
DämpfungsfILTER	2 - 68 MHz
Filtercharakteristik	-22 db bis -45 db
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
Maße (in mm, ohne Stecker)	130 x 66 x 42
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)



dLAN® 1200+

Vertriebsinformationen

Garantie (in Jahren)	3
Zubehör	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung Ethernet-Kabel RJ45-RJ45

Einzeladapter

Starter Kit

<p>9320 (DE,AT)</p> <p>EAN: 4250059693203 Gewicht: 380 g Größe: 115 x 190 x 81 mm</p> <p>WEEE Zusatzinformationen: Gewicht WEEE: 255 g Papier (Grüner Punkt): 100 g Plastik (Grüner Punkt): 2 g sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g</p> <p>9397 (DE - ES Edition)</p> <p>EAN: 4250059693975 Gewicht: 460 g Größe: 188.5 x 231 x 78.5 mm</p> <p>WEEE Zusatzinformationen: Gewicht WEEE: 255 g Papier (Grüner Punkt): 165 g Plastik (Grüner Punkt): 4 g sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g</p>	<p>9376 (DE,AT)</p> <p>EAN: 4250059693760 Gewicht: 710 g Größe: 188.5 x 231 x 78.5 mm</p> <p>WEEE Zusatzinformationen: Gewicht WEEE: 510 g Papier (Grüner Punkt): 165 g Plastik (Grüner Punkt): 4 g sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g</p>
---	--