

DCP-9022CDW

Kompaktes 3-in-1 Farb-Multifunktionsgerät mit LAN/WLAN, Duplex und Touchscreen-Farbdisplay



Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle

- Der LAN/WLAN-DCP-Server ermöglicht Ihnen, das DCP-9022CDW flexibel in Ihr Netzwerk einzubinden

Mobiles Drucken

- Unterstützung von Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Google Cloud Print™⁶, Wi-Fi Direct™

Display

- Intuitive Menüführung über das 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay

Papiermanagement

- 250 Blatt Papierkassette & Einzelblatteinzug

Emulationen

- PCL6 & BR-Script3 (Postscript®³™ Emulation)

Hohe Druckgeschwindigkeit

- Sparen Sie Zeit mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 18 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß

Automatischer Duplexdruck

- Spart Papier durch den beidseitigen Druck

Jumbo-Farbtoner

- Sparen Sie Druckkosten mit den optionalen Jumbo-Tonerkassetten in Farbe mit einer Reichweite von bis zu 2.200 Seiten¹

Hohe Druckqualität

- Drucken Sie professionelle Farbdokumente mit einer Auflösung von 2.400 x 600 dpi⁷



Allgemein

Technologie	Elektrofotografischer LED-Farbdrucker
Prozessor	333 MHz
Lokale Schnittstelle	USB 2.0 Hi-Speed
LAN Schnittstelle	10Base-T/100Base-TX
WLAN Schnittstelle	IEEE 802.11b/g/n
Speicher	192 MB
Touchscreen-Farbdisplay	9,3 cm TFT

Farbdrucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Minute in Farbe und S/W
Druckgeschw. - duplex	Bis zu 7 Seiten/Minute (3,5 Blatt/Minute) in Farbe und S/W
Auflösung	Bis zu 2.400 x 600 dpi ⁷
Zeit bis zum 1. Ausdruck	Weniger als 16 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus in Farbe und S/W
Aufwärmzeit	Weniger als 24 Sekunden aus dem Schlafmodus
Druckersprachen	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Emulation)
Residente Schriften (PCL)	66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Schriften
Residente Schriften (Postscript)	66 skalierbare Schriften
Barcodes (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

Druckertreiber-Funktionen

N-auf-1 Druck³	2, 4, 9, 16 or 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken
Poster-Druck⁴	1 A4-Seite auf 4,9,16 oder 25 A4-Seiten vergrößern
Wasserzeichen-Druck⁴	Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen
Kopf- und Fußzeile⁴	Fügen Sie auf Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC Nutzernamen)
Duplexdruck	Automatischer beidseitiger Druck
Manueller Duplexdruck⁴	Manueller beidseitiger Druck durch manuelles Wenden der Seite (empfohlen für Medien, die nicht vom Duplexdruck unterstützt werden)
Broschürendruck⁴	Zum Drucken von Dokumente als A5 Broschüre mit dem automatischen oder manuellen Duplexdruck
Leere Seiten überspringen⁴	Ignoriert jede leere Seite innerhalb des Dokuments
Druckprofile³	Speichern Sie Ihre bevorzugten Druckeinstellungen als Profil zur einfachen Wiederverwendung
Text in Schwarz ausdrucken⁴	Druckt den Text aller Dokumente in Schwarz aus

Farbscanner

Scannen in Farbe und S/W	Ja
Auflösung (ADF)	1.200 x 600 dpi
Auflösung (Vorlagenglas)	1.200 x 2.400 dpi
Auflösung (interpoliert⁸)	19.200 x 19.200 dpi
Farbtiefe	48 Bit intern / 24 Bit extern
Graustufen	256
Scan-to-Funktionen⁸	E-Mail / Text / Bild / Datei / FTP / SMB (Netzwerk) ⁴

Scannertreiber

Windows®	TWAIN & WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® & Windows® XP)
Macintosh	TWAIN & ICA
Linux⁵	SANE

Farbkopierer

Zeit bis zur 1. Kopie	Weniger als 22 Sekunden in Farbe und weniger als 19 Sekunden in S/W aus dem Bereitschaftsmodus
Auflösung	600 x 600 dpi
Mehrfachkopien	Kopiert Ihr Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert
Zoom	Verkleinert oder vergrößert Dokumente auf 25% bis 400% in 1% -Schritten
N-auf-1 Kopie	2 oder 4 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite kopieren
2-auf-1 Ausweis-Kopie	Druck beider Seiten eines Ausweises auf eine einzelne A4-Seite
Graustufen	256

Betriebssysteme

Windows®	Windows 8® (32 & 64 bit) Windows 7® (32 & 64 bit) Windows Vista® (32 & 64 bit) Windows® XP Professional (32 & 64 bit) Windows® XP Home Edition Windows® Server 2012 & 2008 R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit) Windows® Server 2003 (32 & 64 bit)
Macintosh	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

Netzwerk

LAN	10Base-T/100Base-TX
LAN Sicherheit	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
Enterprise LAN Sicherheit	802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct™	Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router
WLAN Setup Support	Wi-Fi Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
WLAN Applikationen	Intel My Wi-Fi Technology & Vertical Pairing
WLAN Sicherheit	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
Enterprise WLAN Sicherheit	802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP (IPv4 und IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SMTP Client
IPv6 (standardmäßig deaktiviert)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMPv6, SMTP Client, Web Service
Print Log to Network	Speichert alle Druckaktivitäten jedes einzelnen Benutzers dieses Druckers, inklusive des im Netzwerk verwendeten Benutzernamens und der Anzahl der gedruckten Seiten
E-Mail Benachrichtigungen	Warnungen an frei definierbare E-Mail-Adressen über einen Status, der den Druckvorgang stören könnte
IP-Filter	IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)
Einstellsperre	Sperrt das Kontrollpanel (direkt am Gerät)
Sicherer Druck³	Gesicherter Ausdruck über PIN-Eingabe (Secure Print)
Benutzersperre 2.0	Einschränkung der Druckaktivitäten verschiedener Nutzer (z.B. limitierte Druckseiten-Anzahl)

Netzwerkmanagement

Web Based Management	PrintServer Management über Web Browser
BRAdmin Light^{3,5}	Setup & LAN Management Software
Treiberinstallations-Assistent⁴	Ein schneller und einfacher Weg, um Brother Druckertreiber auf einem vernetzten Windows®-PC zu installieren (Driver Deployment Wizard)
BRAdmin Professional 3^{4,5}	LAN/WAN Management Software

Mobiles Drucken

iPrint&Scan (Android)	Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Android läuft
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem iPad, iPhone oder iPod touch
iPrint&Scan (Windows® Phone 7)	Drucken Sie direkt von oder scannen Sie direkt zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Windows® Phone 7 läuft.
Google Cloud Print⁶	Druck der gängigsten Dateiformate aus jeder Google Cloud Print™-fähigen Applikation
Apple AirPrint	Druck der gängigsten Dateiformate aus jeder Apple AirPrint-fähigen Applikation

Web Connect

Cloud-Dienste⁶	Scannen und laden Sie Dateien direkt zu, oder drucken Sie diese aus Diensten wie z.B. Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & SkyDrive®
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lösungen

BSI (Brother Solutions Interface)	Ermöglicht die Integration von Drittanbieter-Lösungen
------------------------------------------	-------------------------------------------------------



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann. www.brotherearth.com

Papiermanagement

Papierzufuhr²	Papierkassette: 250 Blatt Einzelblatteinzug Automatischer Vorlageneinzug (ADF): 35 Blatt
Papierablage²	Face Down – 100 Blatt Face Up (Gerader Papierweg) – 1 Blatt
PTS-Zertifikat	Ja

Druckmedien

Medienarten	Papierkassette: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier Einzelblatteinzug: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Glanzpapier, Umschläge, Etiketten ADF: Normalpapier, Recyclingpapier
Mediengewichte	Papierkassette: 60 bis 105 g/m ² Einzelblatteinzug: 60 bis 163 g/m ² ADF: 64 bis 90 g/m ²
Medienformate	Papierkassette: A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(quer), A6, Executive, Legal, Folio Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 116 mm bis 355,6 mm ADF: Breite: 147,3 mm bis 215,9mm, Länge: 147,3 mm bis 355,6 mm Duplex: A4

Verbrauchsmaterial

Toner im Lieferumfang (CMYK)	Ca. 1.000 Seiten ¹
Standard-Toner	Toner Schwarz (TN-242BK) 2.500 Seiten ¹ Toner Cyan (TN-242C) 1.400 Seiten ¹ Toner Magenta (TN-242M) 1.400 Seiten ¹ Toner Gelb (TN-242Y) 1.400 Seiten ¹
Jumbo-Toner (Farbe)	Toner Cyan (TN-246C) 2.200 Seiten ¹ Toner Magenta (TN-246M) 2.200 Seiten ¹ Toner Gelb (TN-246Y) 2.200 Seiten ¹
Weiteres Verbrauchsmaterial	Trommel (DR-241CL) für ca. 15.000 Seiten, Transfereinheit (BU-220CL) für ca. 50.000 Seiten, Toner-Abfallbehälter (WT-220CL) für ca. 50.000 Seiten
Lieferumfang	DCP-9022CDW, Tonerkassetten, Trommel, Transfereinheit, Toner-Abfallbehälter, Netzkabel, Treiber für Windows® & Mac, Installationsanleitung, Benutzeranleitung (CD-ROM), Control Center 4 (Windows), Control Center 2 (Macintosh), Paperport 12 SE (Windows), Pagemanager 9 (Macintosh), Datenkabel NICHT im Lieferumfang

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße, der Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und von der Art der Druckmedien abhängig. Beim Drucken auf Glanzpapier verkürzt sich die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien.

Ökologie

Leistungsaufnahme	365 W im Druck, 70 W in Bereitschaft, 1,4 W im Tiefschlafmodus, 0,05 W ausgeschaltet
TEC Wert	1,4 kWh / Woche
Schalldruckpegel	53 db im Druck, 33 db in Bereitschaft
Schalleistungspegel	6,42 B im Druck, 4,38 B in Bereitschaft
Energiesparmodus	Reduziert den Energieverbrauch, wenn der Drucker länger nicht benutzt wird
Tonersparmodus	Reduziert den Tonerverbrauch und dadurch die Druckkosten
Energy Star	Ja
Blauer Engel	Ja

Abmessungen/Gewichte

Mit Karton (B x H x T)	602 x 565 x 534 mm / 27,7 kg
Ohne Karton (B x H x T)	410 x 410 x 483 mm / 23,2 kg

Druckvolumen

Optimales monatliches Druckvolumen	Bis zu 1.500 Seiten
Maximales Druckvolumen⁹	30.000 Seiten (Monat)

¹Gemäß ISO/IEC 19798

²80g/m² Papier

³nur Windows® & Mac®

⁴nur Windows®

⁵Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

⁶Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

⁷vertikal x horizontal

⁸ Benötigt Brother-Software

⁹ Das maximale monatliche Druckvolumen dient zum Vergleich mit anderen Brother Produkten. Für eine maximale Lebensdauer sollten Sie einen Drucker wählen, dessen Druckvolumen stark über Ihren Bedürfnissen liegt.