

Datenblatt für KLEPS 250
Artikelnummer: 973528100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 973 528-100
Beschreibung:	Berührungsgeschützte Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und biegsamen Schaft. Mit der Greifzange können Stifte und Drähte bis max. 4 mm Durchmesser angeklemt werden. Berührungsgeschützter 4 mm Durchmesser-Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Schiebehülsenmessleitungen.
Typ:	KLEPS 250 schwarz/black
System:	4 mm Schiebehülsensystem
Bestellnummer:	973 528-100
Klemmbereich:	4 mm
Klemmart:	drehbare Greifzange
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Norm:	IEC 61010
Kontaktart:	ungefederte Buchse
Anschlussart:	4 mm Buchse
Leitungsspezifikation:	hochflexible Schlauchleitung
Bemessungsspannung:	AC/DC 300 V
Durchgangswiderstand:	100 mOhm
Leitungslänge:	1 m
Leitungsquerschnitt:	1 mm ²
Leitungsmaterial:	PVC
Leitungsfarbe:	rot
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Federstahl
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PF
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Zeichnung	

