



Flansch, Vorprägung 5xM25, 6xM25/16, 6xM32/20, HxBxT=116x329x23mm



Powering Business Worldwide™

Typ **FL4-3**
Art.-Nr. **017236**

Lieferprogramm

		
Sortiment		Isolierstoffgehäuse Ci
Grundfunktion		Leergehäuse
Produktfunktion		Zusatzausrüstung Leergehäuse
Zubehör		Flansche
Einzelgerät/Komplettgerät		Baukastensystem
Beschreibung		Eingeschäumte, unverlierbare Dichtung Schnelle Montage durch Keilverbindung (im Lieferumfang enthalten)
geeignet für Breite		für Gehäusemaß 375 mm
verwendbar für Gehäusemaß		375 mm
Leitungseinführung		5 x M25, 6 x M25/16, 6 x M32/20

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA3100-0566 Isolierstoffflansch	
AWA3100-0566 Isolierstoffflansch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/05660286.pdf
Herstellereklärung CI-RoHS	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf
Konformitätserklärung	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf