

DATA SHEET/Datenblatt

Connector N

part.-no. 7369

N Stecker

Art. Nr. 7369



Description

Coaxial connector N male

Beschreibung

Koaxial N-Stecker

Mechanical characteristics

cables
assembly link:
centre conductor
outer conductor
coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Link für die Montageanleitung:
Innenleiter
Ausenleiter
Kupplugsdrehmoment

Ecoflex®10 Heatex
not to solder/ lötfrei
to screw/ zum schrauben
4-6 Nm

Components

centre contacts
body and other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Körper und andere Metall Teile
Isolierung
Dichtung

Cu2Ag5
CuZn39Pb3 nickel plated
TEFLON® (PTFE)
silicone rubber

Electrical characteristics

impedance
return loss

Insertion loss
working voltage
insulation resistance

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

Einfüge Dämpfung
Betriebsspannung
Isolationswiderstand

50Ω
≤ -41,2dB @ 1GHz; ≤ -32,0dB @ 3GHz; ≤ -31,2dB @ 11GHz
≤ 0,05 dB

Environmental

RoHS compliant
protection class
operating temperature

Umgebung

RoHS konform
Schutzklasse
Betriebstemperatur

2002/95/EC
IP (IEC 60529)
-30°C/+100°C