

**ednet USB-Ladeadapter**

31804 4054007318046



**USB Ladegerät 3.1A, 2x USB Port**  
**SCHUKO Durchleitung, GS zertifiziert, Farbe: weiß**

**Laden Sie Ihr Smartphone und Tablet gleichzeitig. Die Steckdose bleibt frei!**

Freie Steckdosen sind in vielen Haushalten ebenso begehrt wie selten. Damit ist jetzt Schluss, denn der ednet Power USB-Adapter hält Ihnen die Steckdose frei. Dank der zwei integrierten USB-Anschlüsse können Sie sogar Ihr Smartphone sowie Ihr Tablet gleichzeitig aufladen. Die Gesamtleistung von 3,1 A max. (1x 1 A, 1x 2,1 A) lädt Ihre Geräte optimal und schnell auf.



- 1 Zwei USB-Anschlüsse
- 1 USB Ausgänge: 1x 2,1A (Tablet), 1x 1A (Smartphone)
- 1 Ausgangsspannung: 5 V
- 1 SCHUKO-Durchleitung
- 1 GS-zertifiziert

**Lieferumfang**

- 1 USB-Ladeadapter
- 1 QIG (Quick Installation Guide)



**ednet USB-Ladeadapter**

31804 4054007318046

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	40	6,00	40,00	36,50	28,50	41610,00
Innen-VPE	10	1,50	27,00	17,00	19,00	8721,00
Einzel-VPE	1	0,15	8,50	10,90	15,40	1426,81
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	7,60	5,20	8,30	328,02

→ **Verpackungstyp:**

