

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code

Components

centre contact
press in cap
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
Einpressdeckel
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Umgebung
RoHS konform

ⓐ G 7: KX 22A, KX 3B; RG-174/U,
RG-188A/U, RG-316/U,
IEC 60169-17
A0520



Materials / Material

CuZn39Pb3
GD-ZnAl4Cu1
CU SF w
CuZn39Pb3
PTFE
silicon / Silikone

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu8Ni6
Ni5
Cu2Ni5

ⓐ 2002/95/EC

α	22630	01.03.11	MA	1998	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	24.09.	BJ	
				gepr./appr.	24.09.98	RA	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
				2:1	TNC-Kabelwinkelstecker TNC-Angle Plug		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K	J01010A0048		
				Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4