



mit Transportschutzkappe aus Kunststoff / with plastic protective cover for transport

mit Aufkleber / with label



Innenleiter / inner conductor	CuZn39Pb3	Cu2Ag5
federnde Kontakte / spring contacts	CuBe2	Ag5
sonstige Metallteile / other metal parts	CuZn39Pb3	CuSnZn3
Isolierungen / insulators	PTFE	
Dichtungen / gaskets	Silikon	
Montageanweisung / Assembly Instruction	B76	
Frequenzbereich / frequency range	870-970 MHz	
VSWR	<1.15 (<-23dB)	
Schutzklasse nach DIN 40050 / protection degree acc. to DIN 40050: IP 67		

e	13777	26.09.02	SP	94	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	28.02.	Pötschke	
d	7777	24.04.97	PU	gepr./appr.	28.02.94	BJ	Oberfläche/ finish
c	7060	21.08.96	PU	Norm./stand.			
b	6888	15.07.96	PU	Maßstab/scale	Benennung/title		
a	6150	20.11.95	PU	1:1	7/16-Überspannungsableiter 7/16-Surge Suppressor (f-f)		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K		J01125A0000	
Änd./rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	EW940019-00		Original: DIN A4