



### Lieferumfang:

- 1 = 1 x Basisprofil (**GB 87** für **TUS 58 39 ...**, **GB 88** für **TUS 84 39 ...**)
- 2 = 2 x Deckelplatte (2 mm)
- 3 = 4 x Kunststoff-Designleiste (ähnlich **RAL 3002**)
- 4 = Montagematerial

- vielseitig einsetzbares Tubusgehäuse aus Aluminium mit integrierten Führungsnuten zur Aufnahme von ungenormten Leiterplatten oder Bauteilen
- horizontale oder vertikale Aufnahmemöglichkeit von Leiterplatten in 1,6 oder 2 mm Materialstärke
- ergonomische Formgebung durch spezielle Außenkontur
- EMV gerechte Ausführungen durch elektrisch leitfähige Oberflächen (**TP**) und zusätzliche leitfähige Dichtungen **EDKO "TUS"** → M 63
- spezielle Anfertigungen, Bearbeitungen, Modifikationen und Varianten nach Ihren Vorgaben
- andere Farben der Designleisten und Oberflächen auf Anfrage

Art. Nr.	Maße [mm]			
	A	B	D	E
<b>TUS 58 39 ...</b>	39	58,9	52,2	32,3
<b>TUS 84 39 ...</b>	39	84,5	77,8	32,3
<b>bitte angeben:</b>	... $\left  \right $ 50 80 100 120 160 200 220 mm		... <b>Oberfläche</b> <b>SA</b> = schwarz eloxiert <b>ME</b> = naturfarbig eloxiert <b>MS</b> = Gehäuse SA, Deckel ME	

Profil als Meterware → M 29

Designgehäuse Secco  
 Designgehäuse Rail  
 Designgehäuse Eurotainer  
 Designgehäuse Frame

→ M 54  
 → M 59  
 → M 58  
 → M 55 - 56

Designgehäuse Chac  
 Gehäuse für HF-Technik  
 Profil-Montage-Gehäuse  
 Kombinationsgehäuse

→ M 57  
 → M 60  
 → M 5 - 7  
 → M 11 - 17

**M 28**

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N