

ET 240



Euromas II
Gehäuse, ABS

Best.-Nr.: 63240000

Farbe der Gehäusegruppe

Lichtgrau, ähnlich RAL 7035; Sonderfarben auf Anfrage


Schutzart

IP 65/DIN EN 60529; höhere Schutzart auf Anfrage

Gehäusematerial

ABS, PC (UV-stabilisiert), Dichtung CR; UL 94 V0-Ausführungen auf Anfrage; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A



Technische Zeichnungen

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[63240000_ET-240.dxf](#) (1.2 MB)

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[63240000_ET-240-G.dxf](#) (632 KB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[63240000_ET-240.pdf](#) (127 KB)

Kapiteldownload

[Euromas_II_DE.pdf](#) (255 KB)

* = Lieferbar auf Anfrage.