




# RMD 234DBT

## Használati útmutató



**RMD 234DBT**  
**Deutsch**



Orólszám	Rendszer		Tuner		DAB	MP3/WMA		BT audio	Bluetooth	
	Röviden nyomva	Hosszan nyomva	Röviden nyomva	Hosszan nyomva	Röviden nyomva	Röviden nyomva	Hosszan nyomva	Röviden nyomva	Röviden nyomva	Hosszan nyomva
1	bekapcsolás /némitás	Kikapcsolás								
2	Hangszóró									
3	Menü (audio / rendszer)									
4	Nyomógomb az előlap kioldásához									
5	LÖ kijelző									
6	USB bemenet									
7	Mód		Mód	TA			Mód		Bejövő hívás fogadása	Telefonbeszélgetés folytatása mobiltelefonon
8							Track Scan / Mappa navigáció		Bejövő hívás elutasítása	
9			Sáv	PTY						
10			Keresés vissza	Hangolás vissza	Allomás lefele	Fájl/szám vissza	Gyorsan vissza	Fájl/szám vissza		
11			Keresés előre	Hangolás előre	Allomás felfele	Fájl/szám előre	Gyorsan előre	Fájl/szám előre		
12						3,5mm-es csatlakozó				
13			M1	Memória 1	Memória 1	Lejátszás/cszünet			Szünet/lejátszás	
14			M2	Memória 2	Memória 2	Intro				
15			M3	Memória 3	Memória 3	Ismétlés				
16			M4	Memória 4	Memória 4	Véletlen lejátszás				
17			M5	Memória 5	Memória 5	Mappa fel				
18			M6	Memória 6	Memória 6	Mappa le				

Előlap kioldás	Nyomja meg ezt a gombot az előlap reteszelésének feloldásához.
Be-/kikapcsolás	Funkció a készülék be- vagy kikapcsolásához. A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 mp-ig.
Sáv	A sávválasztás lehetővé teszi a különböző vételi sávok közötti választást, pl. FM1, FM2 és FM3
AF	AF az alternatív frekvenciákhoz való; a tuner az alternatív frekvenciákra vált át, ha a vételi jel rossz.
TA	TA "Traffic announcement" (közlekedési jelentés), azt jelenti, hogy a készülék a közlekedésjelentésre vált át (ha azt sugároznak), mindegy, hogy milyen üzemmódban (USB, SD, stb.) van éppen. Az USB lejátszás a közlekedési hírek alatt megszakad, majd utána folytatódik.
Keresés előre/vissza	Röviden megnyomva automatikusan a következő rádióállomásra ugrik.
Előre/hátrafele hangolás	Hosszan megnyomva a rádiófrekvencia szám felfelé vagy lefelé állítható.
Menü (rendszer)	Nyomja meg a VOL / SEL gombot több másodpercig a ciklikus üzemmód aktiválásához, hogy a következő használati útmutatókból választhasson: TA SEEK/ALARM > MASK ALL/DPI > TA VOL > RETURN S/L (nyomja meg a funkció beadásához)
Audio menü	Az audio menü gomb lehetővé teszi a hangszóró beállítását a basszus, magasság, balansz, fader, csipogó hang be/ki, mélysugárzó be/kikapcsolás opciókkal. Állítsa be ezekkel az opciókkal a hangot. EQ üzemmódban a következő előre beállított ekvalizer beállításokból választhat: FLAT, CLASSIC, POP, ROCK

Mód	A mód gomb lehetővé teszi, hogy egy forrásról (pl.USB-ről) egy másik forrásra (pl.tunerre) váltson át úgy, hogy a gombot a megfelelő gyakorisággal megnyomja.
Hangerő	A szabályozó lehetővé teszi a hangerő beállítását minimumtól maximumig. Megjegyzés: A nagy hangerő halláskárosodást okozhat
M1-M6	Ezek azok a memóriahelyek, ahova tuner üzemmódban kedvenc állomásait elmentheti.
Szünet/lejátszás	Ez a gomb lehetővé teszi USB- vagy SD üzemmódban a zenelejátszást vagy megállítást.
Scan (letapogatás)	A scan funkció az USB-n vagy SD-n lévő összes zeneszámból lejátszik 10 másodpercet. Ha épp az Ön által előnyben részesített zeneszámhoz ér, nyomja meg ismét és az adott zeneszámot játssza végig.
Wiederholung (ismétlés)	Az ismétlés funkcióval egy zeneszám vagy album ismételhető. Ez a funkció USB- és SD üzemmódban érhető el.
Zufallswiedergabe (véletlenszerű lejátszás)	A véletlenszerű lejátszás funkció az összes zeneszámot véletlenszerű sorrendben játssza le. Ez a funkció USB- és SD üzemmódban érhető el.
Mappa fel/le	Nyomja meg ezt a gombot MP3 üzemmódban, hogy kiválassza a következő vagy az előző mappát.
Fájl/zeneszám előre/vissza	Nyomja meg ezt a gombot MP3 üzemmódban, hogy kiválassza a következő vagy az előző zeneszámot.
Gyorsan előre/vissza	Hosszan nyomva gyorsan mozoghat USB-re vagy SD-re.
3,5mm-es csatlakozó	Eegy külső audio rendszer csatlakoztatásához.
USB bemenet	Egy USB-s adathordozó csatlakoztatásakor a készülék USB üzemmódba kapcsol. (max. 32 GB)
SD kártyanyílás	Vegye le az előlapot egy SD kártya behelyezéséhez. A készülék SD kártyanyílása zenei fájlok, JPEG fájlok stb. számára alkalmas. Ha bedug egy SD kártyát,
(az előlap mögé)	a készülék SD kártya üzemmódba kapcsol (max. 32 GB-os kártya).
Reset (az előlap mögött)	Használjon egy nem fémes, hegyes tárgyat a gomb megnyomásához és tartsa benyomva 5 mp-ig. A készülék visszaáll gyári beállításokra.

Bluetooth	
Pairing (párosítás)	Aktiválja a mobiltelefonján a Bluetooth-t és keressen rá az elérhető készülékekre. Válassza ki az "RMD234DBT Caliber"-t, jelszó: "0000". Sikeres kapcsolódás esetén "Connected" jelenik meg a kijelzőn, sikertelenség esetén 3 másodpercig a "Pairing fail" felirat látható. A készülék visszatér az előző üzemmódba.
Újrakapcsolódás	A készülék normál esetben automatikusan újra kapcsolódik.
Bejövő hívás elutasítása	Nyomja meg a Clear (F/PS) gombot, ha nem szeretné fogadni a hívást, és térjen vissza normál lejátszás üzemmódba.
Transzfer	Ahhoz, hogy a hangot visszairányítsa a kihangosítóról a mobiltelefonra, nyomja meg a (MOD) gombot a transzfer üzemmódba. A hang ekkor ismét a mobiltelefonban lesz hallható és privát beszélgetést folytathat. Az LC kijelzőn `CALL TRANSFER` (hívás továbbítás) jelenik meg

Megjegyzés! Ne használja a készüléket autóvezetés közben és ne nézzen a képernyőjére.

## FIGYELMEZTETÉS!

Vegye figyelembe a következő pontokat a biztonságos használat érdekében!

- Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt a készüléket vagy más rendszerelemet használni kezdene. A tudnivalók a készülék biztonságos és hatékony alkalmazása érdekében szolgálják. Az Alpine cég nem vonható felelősségre az olyan problémákért, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából erednek.

## WARNUNG

**Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen hin, deren Nichteinhaltung zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.**

Ez a szimbólum olyan fontos tudnivalókat hívja fel a figyelmen, amelyek be nem tartása súlyos sebesülésekhez vagy vagyoni károkhoz vezethet. Az olyan kezeléseket, amelyek hosszabb idejű figyelmet igényelnek, csak akkor végezze, miután a járművel leállt. Mindig állítsa meg egy biztonságos helyen a járművet, mielőtt ezeket a kezeléseket végezné. Különben balesetveszélyes.

A hangerőt csak olyan hangosra állítsa, hogy a vezetés közben érzékelje a környezet zajait. A túl nagy hangerőszint elnyomja az olyan zajokat mint pl. a mentők szirénája vagy figyelmeztető jelzések (pl. vasúti átjáróban), ami veszélyes és balesetveszélyes. Az autóban történő túl hangos zenehallgatás ezenkívül halláskárosodáshoz vezethet.

Ne nyissa fel és ne módosítsa a készüléket.  
Ez balesetveszélyes, tűzveszélyes és fennáll az elektromos áramütés veszélye.

Csak 12 V-os fedélzeti feszültségű járművekben, a mínusz csatlakozót a földre csatlakoztatni. (Kétségek esetén forduljon kereskedőjéhez.) Egyéb esetben tűzveszélyes, stb.

Tartsa távol a gyermekektől az olyan kis tárgyakat mint a csavarok.  
Ha az ilyen tárgyakat lenyelik, az súlyos sebesüléshez vezethet. Azonnal forduljon orvoshoz, ha egy gyermek egy ilyen tárgyat lenyelt.

A biztosítékokat mindig megfelelő Amper értékűre kell cserélni.  
Egyéb esetben tűz-, elektromos áramütés vagy más sérülés veszélye áll fenn.

A készüléket nem szabad tovább használni, ha probléma merül fel.  
Egyébként a készüléknél veszély helyzet vagy károsodás állhat elő. Javítás céljából vigye el a készüléket egy Caliber szakkereskedésbe vagy a legközelebbi Caliber ügyfélszolgálatra.

A készülék tisztítása.  
Tisztítsa rendszeresen a készüléket egy puha, száraz ruhával. Erős szennyeződés esetén nedvesítse meg a ruhát vízzel. A vízen kívül más tisztítószer lemarhatja a festéket és károsíthatja a műanyagot.

Üzemi hőmérséklet.  
Győződjön meg róla, hogy a járműben a hőmérséklet 0 ... +45 Celsius fok között van, mielőtt bekapcsolja a készüléket.

Karbantartás  
Probléma esetén ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. Javítás céljából vigye el a készüléket egy Caliber szakkereskedésbe vagy a legközelebbi Caliber ügyfélszolgálatra.