

## Technische Daten

---

- Kontaktbelastbarkeit: 10 W
- Max. Schaltstrom: 500 mA
- Max. Schaltspannung: 200 V/DC
- Kontaktwiderstand: 200m Ohm
- Material: ABS Kunststoff
- Temperaturbereich: -20° C bis +70° C

Kategorie	<b>Magnetkontakt</b>
Breite	<b>15 mm</b>
Höhe	<b>55 mm</b>
Tiefe	<b>13 mm</b>
Gewicht	<b>17 g</b>

1460573 MAGNETKONTAKT SYGONIX NO