

Benennung: W-GYK (SCH) Einschraub-Wid.-Thermometer

Zeichnung-Nr.: 30.010-007 / A3

Änderungsstand: A

Änderungsnummer: 11601

Sensor: 1 Pt 100 Ohm

Genauigkeit: nach DIN EN 60751 Klasse B

R innen: 0,27 Ω +/- 25%

Temperaturbereich: -40°C bis +250°C

Anschlusskabel: 180 mm lang, 2x \varnothing 0,40 mm

Innen- und Außenisolation: Teflon

Außenfarbe: Weiß

Druckbeständigkeit: 20 bar

Gehäuse:

Einbaulänge: 8 mm lang

Schlüsselweite: 13 mm

Werkstoff: 2.0401

Druckbeständig: bis max. 40 bar

Anschlußart: Gewinde G 1/8

Verteiler:	Bearb.	23.10.2001	Heckmann					HST-Ident-Nr.
	Gepr.							30.010.007
	TD			B	12043	18.04.05	Heckmann	
				A	11601	16.10.02	Riedel	Bemerkungen:
	Datum		Name	Ind.	Änd.-Nr.	Datum	Name	