

**SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R**

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistente Edelstahlkabelverschraubung mit glatten Oberflächen für die Verwendung in der Produktzone

**Info**

Optimal für hygienekritische Bereiche - resistent, kantenfrei, robust und zuverlässig  
Keine Spalten, Hohlräume oder aussenliegende Gewinde - dadurch kein Kontaminationsrisiko an Nahrungsmittelmaschinen, -anlagen oder Komponenten.



Temperaturbeständig



Mechanische Beständigkeit



Großer Klemmbereich



Gute chemische Beständigkeit



Lebensmittel- & Getränketechnologie

**Nutzen**

Hygienic Design für ein optimales Reinigungsergebnis  
Glatte Oberflächen und keine Kanten verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten sowie Bildung von Mikroorganismen

**Anwendungsgebiete**

Lebensmittelmaschinen, -anlagen und -komponenten  
Für die Verwendung in der **Produktzone**  
Pharmaindustrie

**SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R****Norm-Referenzen / Zulassungen****EHEDG (TYPE EL Class I AUX)**

Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen,  
Apparate und Komponenten

**ECOLAB®**

Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung

**FDA 21 CFR 177.2600**

Dichtungselemente speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika

**DIN EN 1672-2**

Nahrungsmittelmaschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze

**DIN EN ISO 14159**

Sicherheit von Maschinen – Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen

**Aufbau**

Material und Form bieten eine einfache und sichere Reinigung

Durch die blaue Einfärbung des Dichtungsmaterials klar von Lebensmitteln unterscheidbar

Ein komplettes Bauteil erlaubt die einfache Montage von aussen

Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423

Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

**Bemerkung**

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

EMV-Ausführung auf Anfrage

Montageschlüssel für sehr hohe Packungsdichte auf Anfrage

**Technische Daten**

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Material:	Körper: Edelstahl - V4A (1.4404 / 316L) Einsatz: Polyamid Dichtungsmaterialien: Spezial Elastomer
Schutzart:	IP 68 - 10 bar IP 69
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C

**Hinweis**

Weitere Größen auf Anfrage

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm	Gewindelänge D mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
SKINTOP® HYGIENIC						
53105100	M 12 x 1,5	4 - 6	6,5	16	38,4	6,5
53105110	M 16 x 1,5	6,5 - 9	7	20	43,4	7
53105120	M 20 x 1,5	9 - 12	8	24	46,4	8
53105130	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	8	29	48,9	8
SKINTOP® HYGIENIC-R						
53105200	M 12 x 1,5	3 - 4,5	6,5	16	38,4	6,5
53105210	M 16 x 1,5	4,5 - 7	7	20	43,4	7
53105220	M 20 x 1,5	7 - 10	8	24	46,4	8
53105230	M 25 x 1,5	9 - 12,5	8	29	48,9	8

Letzte Änderung (23.08.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R**

