

SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK-GPZ - PG Schlauchverschraubung mit integrierter Zugentlastung für SILVYN® RILL



Zulassungsvielfalt



Temperaturbeständig



Optimale Zugentlastung



Montagezeit



Großer Klemmbereich

Nutzen

Schnelle Montage
Einfache Demontage
Zusätzliche Kabelzugentlastung
Zusätzliche Kabelabdichtung

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Roboterbau

Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Letzte Änderung (30.08.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLIICK-GPZ

Aufbau

PG Anschlussgewinde
Kabelverschraubung
Grundkörper mit Innendichtung
Oberteil mit Rasthülse

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellenschlauch- Verschraubung
Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Schutzart:	IP 68 IP 69 nach DIN 40050 T.9
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® KLICK-GPZ**

Artikelnummer	PG Größe	Klemmbereich in mm	SW mm	Gewindelänge mm	Lichte Weite mm	Für Schlauch AØ mm	Passend zu SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK-GPZ grau							
61801120	7	3 - 6,5	16	8	7	10	10
61801130	9	4 - 8	18	8	8	13	1 - 3
61801140	11	5 - 10	21	8	10	15,8	16
61801200	13,5	6 - 11	21	9	11	15,8	16
61801202	13,5	6 - 12	24	9	12	18,5	18
61801150	16	10 - 14	27	10	14	21,2	21
61801160	21	13 - 18	34	11	20	28,5	28
61801170	29	18 - 25	40	11	25	34,5	34
61801180	36	22 - 32	55	13	32	42,5	42
61801190	48	34 - 44	65	14	44	54,5	54
SILVYN® KLICK-GPZ schwarz							
61801125	7	3 - 6,5	16	8	7	10	10
61801135	9	4 - 8	18	8	8	13	1 - 3
61801145	11	5 - 10	21	8	10	15,8	16
61801205	13,5	6 - 11	21	9	11	15,8	16
61801155	16	10 - 14	27	10	14	21,2	21
61801165	21	13 - 18	34	11	20	28,5	28
61801175	29	18 - 25	40	11	25	34,5	34
61801185	36	22 - 32	55	13	32	42,5	42
61801195	48	34 - 44	65	14	44	54,5	54

Letzte Änderung (30.08.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

ProduktManagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16