

SILVYN® FCL

Schnelle Montage
Einfache Demontage
Hohe mechanische Festigkeit
Kein Durchhang beim Schlauch
Keine verlierbaren Teile



Halogenfrei



Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Robust



Sicherheit



Temperaturbeständig



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
SILVYN® FPAS
Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen

Aufbau

Einteiliger Schlauchhalter mit Schraubloch zur Fixierung

Bemerkung

UV- und witterungsbeständig

Produkteigenschaften

Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher
Einteiliger Schlauchhalter

Technische Daten

Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA66 Halogenfrei
Temperaturbereich:	-50°C bis +135°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

SILVYN® FCL

Artikelnummer	Nenngröße	Bohrungs-Ø mm	Passend zu SILVYN® FPAS
SILVYN® FCL schwarz			
55506905	10	5	10
55506915	13	5	13
55506925	16	5	16
55506985	18	6	18
55507405	20	6	20
55506935	21	6	21
55507415	25	6	25
55506945	28	6	28
55506955	34	6	34
55506965	42	6	42
55506975	54	6	54
SILVYN® FCL grau			
55506900	10	5	10
55506910	13	5	13
55506920	16	5	16
55506980	18	6	18
55507400	20	6	20
55506930	21	6	21
55507410	25	6	25
55506940	28	6	28
55506950	34	6	34
55506960	42	6	42
55506970	54	6	54