

SILVYN® KLICK-Y

Schnelle Montage
Einfache Demontage
Zugfest
Einfache Zusammenführung von Schlauchgrößen



Montagezeit



Temperaturbeständig

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
Y-Verteiler für SILVYN® RILL Schläuche

Aufbau

3 x Schlauchanschlüsse
2 x Schraubloch zur Fixierung mit M5 Schrauben

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Technische Daten

Auf Anfrage:

Lieferfarbe:

Material:

Schutzart:

Temperaturbereich:

Weitere Größen / Kombinationen

Grau RAL 7001

Schwarz RAL 9005, UV-beständig

PA6

IP 68

IP 69 nach DIN 40050 T.9

-40°C bis +115°C



Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



SILVYN® KLICK-Y

Artikelnummer	Nenngröße	Für Schlauch AØ mm	Passend zu SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK-Y grau			
61801090	2 x 10/1 x 13	10 / 13	10/13
61801100	3 x 13	13,0	13
61801110	2 x 13/1 x 16	13 / 15,8	13/16
56000130	3 x 16	15,8	16
SILVYN® KLICK-Y schwarz			
61801095	2 x 10/1 x 13	10 / 13	10/13
61801105	3 x 13	13,0	13
61801115	2 x 13/1 x 16	13 / 15,8	13/16
56000135	3 x 16	15,8	16