

SPOT GEN3



Länge: 8,7 cm

Breite: 6,5 cm

Dicke: 2,5 cm

Gewicht inkl. Batterien: 114 g

Betriebstemperatur: -30°C bis 60°C

Betriebshöhe: -100m bis 6498m

wasserfest: IPX 7 (1m bis zu 30 Min)

Vibrationsgetestet: per SAE J1455

Feuchtegetestet: MIL-STD-810F, Methode 507.3, 95% bis 100% kond.

Stromversorgung und Batterielaufzeit

- mit den beigelegten 4 AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x Batterien (L92)
- über eine 5V USB Kabelverbindung (NICHT wasserfest) - inklusive
- mit 4 AAA Energizer® NiMH wiederaufladbaren Batterien (NH12) - separat erhältlich

Funktion (24 Std. Nutzung)	100% freie Sicht zum Himmel	50% freie Sicht zum Himmel
Gerät eingeschaltet (Tracking Modus, keine Bewegung)	ca. 18 Monate	ca. 18 Monate
SOS / Hilfe (alle 5min)	ca. 7 Tage	ca. 3-4 Tage
Tracking (2,5 min)	ca. 4 Tage	ca. 2 Tage
Tracking (5min)	ca. 7 Tage	ca. 3-4 Tage
Tracking (10min)	ca. 14 Tage	ca. 7 Tage
Tracking (30min)	ca. 3 Monate	ca. 1,5 Monate
Tracking (60min)	ca. 6 Monate	ca. 3 Monate
OK/individuelle Nachricht	ca. 1400 Nachrichten	ca. 700 Nachrichten

Gerätefunktionen

SOS-Nachricht: Notruf mit GPS-Koordinaten absetzen, Rettungskräfte informieren

Hilfe-Nachricht: Hilfe bei Freunden oder Familie anfordern inkl. GPS-Koordinaten

OK-Nachricht: Statusnachricht mit GPS-Position an hinterlegte Kontakte

Individuelle Nachricht: Nachricht für bestimmte Personen/anderem Text, inkl. GPS-Koordinaten

Tracking: wählbares Trackingintervall: 2 ½ , 5, 10, 30 oder 60 Min.