

SAIL-VSA-M8G-3-5.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller bietet Ventilstecker als Verbindungsleitung mit M12 Steckern und mit freiem Leitungsende an. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein Anzeigeelement (LED) signalisiert. Die Ventilstecker besitzen alle eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüllerlieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im gesteckten Zustand erfüllt. Die Abgangsrichtung ist gleichfalls entscheidend. Bei Weidmüller sind 0 Grad Versionen lieferbar, das heißt, die Kabelabgangsrichtung befindet sich beim PE-Kontakt.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1099760500
Typ	SAIL-VSA-M8G-3-5.0U
Ausführung	Ventilstecker, A
GTIN (EAN)	4032248874705
VPE	1 Stück

SAIL-VSA-M8G-3-5.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 172 g

Allgemeine Daten

Aderquerschnitt	0,34 mm ²	Anschlussart	Stift
Bauform	A	Kabellänge	5 m
Kontaktabstand Ventilstecker	18 mm	Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	verzinkt	Leiteraußendurchmesser	-
Mantelfarbe	schwarz	Nennspannung	24 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	3
Schutzart	IP 67 (im verschraubten Zustand)	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+85 °C
Werkstoff	PUR/ PVC		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000830	eClass 6.0	27-06-91-90
eClass 7.0	27-06-91-90		

Zulassungen

Zulassungen