

## SAIL-VSA-M8G-3-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Weidmüller bietet Ventilstecker als Verbindungsleitung mit M12 Steckern und mit freiem Leitungsende an. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein Anzeigeelement (LED) signalisiert. Die Ventilstecker besitzen alle eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüllerlieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im gesteckten Zustand erfüllt. Die Abgangsrichtung ist gleichfalls entscheidend. Bei Weidmüller sind 0 Grad Versionen lieferbar, das heißt, die Kabelabgangsrichtung befindet sich beim PE-Kontakt.

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">1099761000</a>
Typ	SAIL-VSA-M8G-3-10U
Ausführung	Ventilstecker, A
GTIN (EAN)	4032248874712
VPE	1 Stück

**SAIL-VSA-M8G-3-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 311 g

**Allgemeine Daten**

Aderquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>	Anschlussart	Stift
Bauform	A	Kabellänge	10 m
Kontaktabstand Ventilstecker	18 mm	Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	verzinkt	Leiteraußendurchmesser	-
Mantelfarbe	schwarz	Nennspannung	24 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	3
Schutzart	IP 67 (im verschraubten Zustand)	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+85 °C
Werkstoff	PUR/ PVC		

**Klassifikationen**

eClass 6.0 27-06-91-90 eClass 7.0 27-06-91-90

**Zulassungen**

Zulassungen