

## Industrial Ethernet IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJO-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Konfektionierte IE-Leitungen, LWL-Patchkabel, POF, SC-RJ-SC-RJ, schwarz

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">1273430030</a>
Typ	IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJO-X
Ausführung	Anschlusskabel, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 3 m
GTIN (EAN)	4050118063134
VPE	1 Stück

**Industrial Ethernet  
IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJO-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	3 m	Nettogewicht	48 g
-------	-----	--------------	------

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-20 °C...+80 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

**Kabelaufbau**

Kerndurchmesser	980 µm	Manteldurchmesser	2,2 * 4,5 mm
Kabelaufbau	ZIPCORD	Isolation	PE
Anzahl der Adern	2	Mantelfarbe	schwarz

**Mechanische und Materialeigenschaften Kabel**

Biegezyklen	10.000	Biegeradius, min., einmalig	25 mm
Biegeradius min, wiederholt	25 mm	Ziehkraft	≤ 160 N
Halogene	Nein		

**Optische Eigenschaften Kabel**

Bandbreite	≥ 100 MHz*km bei 650 nm	Dämpfung	≤ 160 dB/km bei 650 nm
Fasertyp	POF		

**Stecker**

Ausführung Stecker links	SCRJ IP 20	Ausführung Stecker rechts	SCRJ IP 20
--------------------------	------------	---------------------------	------------

**Klassifikationen**

eClass 6.0	27-06-10-03	eClass 7.0	27-06-10-03
------------	-------------	------------	-------------

**Zulassungen**

Zulassungen



**Datenblatt**

**Industrial Ethernet**  
**IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJ0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Detailzeichnung**

---

