

**Verschraubungen
ADAP EX M63-M25**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Abgerundet wird das Portfolio der Kabelverschraubungen durch eine Vielzahl weiteren Zubehörs.

Adaptoren dienen als Verbindungsstück zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung mit unterschiedlichen Gewindegrößen und Gewindearten.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1737830000
Typ	ADAP EX M63-M25
Ausführung	Adaptor, Messing, vernickelt, M 63 x 1,5, M 63 x 1,5, Metrisch, IP 54
GTIN (EAN)	4008190957827
VPE	1 Stück

Datenblatt

**Verschraubungen
ADAP EX M63-M25**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 678 g

Allgemeine Angaben

Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 63 x 1,5	Schutzart mit GWDR	IP 68
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Messing, vernickelt

Zulassungen

Zulassung Verschraubung II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000441	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 4.1	27-14-12-96	eClass 5.1	27-14-92-01
eClass 6.0	27-14-91-11	eClass 7.0	27-14-91-11

Zulassungen

Zulassungen

