

SAI-6-M 5P M12 Ex ia**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Passive M12 Verteiler sind allen denkbaren Formen und Ausführungen erhältlich. Darüberhinaus sind einige besondere Versionen, wie SAI Verteiler mit für den EX Bereich oder der ergonomische M8 ausschließlich bei Weidmüller erhältlich. Viele Schutzrechte unterstützen diese innovativen Produkte.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Best.-Nr. | 1896070000 |
| Typ | SAI-6-M 5P M12 Ex ia |
| Ausführung | Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion Ex, Ja |
| GTIN (EAN) | 4032248511020 |
| VPE | 1 Stück |

SAI-6-M 5P M12 Ex ia

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 270 g

Allgemeine Daten

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|
| Brandverhalten | V-0 | Gehäusebasismaterial | Pocan |
| Isolationswiderstand | 10 ⁹ Ω | Kontaktbuchsendurchmesser | M12 |
| Kontaktmaterial | CuZn, unternickelt, vergoldet | Kontaktoberfläche | verzinnt |
| Leiteraußendurchmesser | - | Schutzart | IP 68 |
| Steckzyklen | ≤ 50 | Verschmutzungsgrad | 3 |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001856 | UNSPSC | 43-17-27-10 |
| eClass 5.1 | 27-25-03-91 | eClass 6.0 | 27-24-26-91 |
| eClass 7.0 | 27-24-26-91 | | |

Zulassungen

Zulassungen

