

**HDC - Gehäuse  
HDC 10B SDBO 1M20G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert. Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1901490000</a>
Typ	HDC 10B SDBO 1M20G
Ausführung	HDC - Gehäuse, Baugröße: 4, Schutzart: IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Oberteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge: M 20
GTIN (EAN)	4032248588251
VPE	1 Stück

## HDC - Gehäuse HDC 10B SDBO 1M20G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	92,5 mm	Breite	77,2 mm
Höhe	79,5 mm	Befestigungsmaß Breite	82 mm
Befestigungsmaß Höhe	40 mm	Nettogewicht	296 g

### Abmessungen

Länge Gehäuse	73 mm	Breite Gehäuse C	43 mm
Breite Sockel C1	53,5 mm	Höhe Gehäuse B	79,5 mm
Höhe Sockel B1	5 mm	Lochabstand Länge A2	82 mm
Kabeleingang	mit Gewinde		

### Allgemeine Daten

Hinweis Schutzklasse	Schutzklasse bei dieser Deckelvariante IP20	Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss
----------------------	---	----------------------	--------------------

### Ausführung

Ausführung Gehäuse	Sockelgehäuse	Baugröße	4
Bauform	Standard	Oberteil/Unterteil/Deckel	Unterteil
Ausführung Verschlussystem	Querbügel am Oberteil	Kabeleingang	mit Gewinde
Größe Kabeleingänge	M 20	Anzahl Kabeleingang oben	0
Anzahl Kabeleingang seitlich	1	Abdeckung	mit Deckel
Ausführung Deckel	mit Deckel		

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000437	ETIM 3.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-08-05
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.0	27-26-12-03
eClass 7.0	27-44-02-02		

### Zulassungen

Zulassungen

**HDC - Gehäuse  
HDC 10B SDBO 1M20G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**