

**HDC - Gehäuse
HDC 64D SBU 1M25G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert. Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1904340000
Typ	HDC 64D SBU 1M25G
Ausführung	HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: M 25
GTIN (EAN)	4032248585601
VPE	1 Stück

HDC - Gehäuse HDC 64D SBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	163 mm	Breite	57,5 mm
Höhe	84 mm	Befestigungsmaß Breite	132 mm
Befestigungsmaß Höhe	45 mm	Nettogewicht	548 g

Abmessungen

Länge Gehäuse	120 mm	Breite Gehäuse C	43 mm
Breite Sockel C1	57,5 mm	Höhe Gehäuse B	84 mm
Höhe Sockel B1	5 mm	Lochabstand Länge A2	132 mm
Kabeleingang	mit Gewinde		

Allgemeine Daten

Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss
----------------------	--------------------

Ausführung

Ausführung Gehäuse	Sockelgehäuse	Baugröße	8
Bauform	hoch	Oberteil/Unterteil/Deckel	Unterteil
Ausführung Verschlussystem	Querbügel am Unterteil	Kabeleingang	mit Gewinde
Größe Kabeleingänge	M 25	Anzahl Kabeleingang oben	0
Anzahl Kabeleingang seitlich	1		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000437	ETIM 3.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-08-05
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.0	27-26-12-03
eClass 7.0	27-44-02-02		

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

PDF	1904340000_HDC_64D_SBU_1M25G_STP_Blatt_1.pdf
IGES	1904340000_HDC_64D_SBU_1M25G_STP.igs
VRML	1904340000_HDC_64D_SBU_1M25G_STP.wrl
EPLAN	1904340000.MZF
3D Modell	

**HDC - Gehäuse
HDC 64D SBU 1M25G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen