

**SAK-Reihe, Zubehör
STB 25 IH/GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**STB 25 IH/6N 027120**

Die Trenn-Reihenklammern SAKR sind bereits mit vormontierten Steckbuchsen erhältlich (siehe Trenn-Reihenklammern). Die Steckbuchsen sind mit einem Schlitz für die Schraubendreherbetätigung ausgestattet. Hierfür bietet Weidmüller spezielle Schraubendreher mit Zapfen an.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	027120000
Typ	STB 25 IH/GN
Ausführung	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse
GTIN (EAN)	4008190155889
VPE	50 Stück

Datenblatt

**SAK-Reihe, Zubehör
STB 25 IH/GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	30,5 mm	Nettogewicht	4,18 g
Durchmesser	7,2 mm		

Temperaturen

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

weitere technische Daten

Ausführung	für Tragschienen	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
------------	------------------	-------------------------------	------

Systemkennwerte

Produktfamilie	SAK-Reihe, Zubehör
----------------	--------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66	Farbe	grün
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001134	ETIM 3.0	EC001134
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-45	eClass 6.0	27-14-92-14
eClass 7.0	27-14-92-14		

Produkthinweise

Hinweistext Zubehoer	Um Beschädigungen der STB zu vermeiden sind SD-Klingen oder Bits mit Zapfen zu verwenden!
----------------------	---

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	---