

**Verschraubungen  
VG PG36-MS54 ZR 24-33**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Jede Größe dieser Standardverschraubung besteht aus mehrfach teilbaren Dichteinsätzen (Zwiebelringen). Durch das Heraustrennen dieser einzelnen Einsätze ist es möglich Kabel und Leitungen mit verschiedenen Durchmesser (von 4mm bis 41mm) in die Verschraubung zu installieren.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1009650000</a>
Typ	VG PG36-MS54 ZR 24-33
Ausführung	Kabelverschraubung, Messing, vernickelt, Gewinde (außen): PG 36
GTIN (EAN)	4032248714421
VPE	10 Stück

**Verschraubungen  
VG PG36-MS54 ZR 24-33**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	39 mm	Nettogewicht	264 g
-------	-------	--------------	-------

**Allgemeine Angaben**

Dichteinsatz	NBR	Drehmoment Hutmutter, max.	31,33 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.	31,33 Nm	Drehmoment Stutzen, max.	47 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	47 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 1	24 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 2	27 mm	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 3	30 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 4	33 mm	Gewinde (außen)	PG 36
Gewindelänge	9 mm	Klemmbereich, max.	33 mm
Klemmbereich, min.	24 mm	Schlüsselweite 1	47 mm
Schlüsselweite 2	50 mm	Verschraubung	PG
Werkstoff	Messing, vernickelt		

**Klassifikationen**

eClass 6.0	27-18-92-34	eClass 7.0	27-18-92-34
------------	-------------	------------	-------------

**Zulassungen**

Zulassungen

