

AXING - Produktdatenblatt
AXING - Product Data Sheet

Verstärker

Kopfstelle

Multischalter

Zubehör

Vertretungen

Informationen

**Anschlusskabel,
axialer Stecker - axiale Kupplung (IEC),
doppelt geschirmt**

- Wellenwiderstand 75 Ohm
- für Rundfunk und TV entsprechend DIN 45325

basic-line

**Antenna cable, axial connectors,
male - female (IEC),
double shielded**

- impedance 75 Ohm
- for radio and TV according to DIN 45325

weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte white, in poly bag with self service card			weiß, im Polybeutel white, in poly bag		
Type Type	Bestellnummer Part No.	Länge Length	Type Type	Bestellnummer Part No.	Länge Length
BAK 125-00	BAK12500	1.25 m	BAK 125-02	BAK12502	1.25 m
BAK 150-00	BAK15000	1,50 m	BAK 150-02	BAK15002	1,50 m
BAK 200-00	BAK20000	2,00 m	BAK 200-02	BAK20002	2,00 m
BAK 250-00	BAK25000	2,50 m	BAK 250-02	BAK25002	2,50 m
BAK 375-00	BAK37500	3,75 m	BAK 375-02	BAK37502	3,75 m
BAK 500-00	BAK50000	5,00 m	BAK 500-02	BAK50002	5,00 m
BAK 750-00	BAK75000	7.50 m	BAK 750-02	BAK75002	7.50 m
BAK 999-00	BAK99900	10,00 m	BAK 999-02	BAK99902	10,00 m
schwarz, im Polybeutel					

black, in poly bag					
Type Type	Bestellnummer Part No.	Länge Length			
BAK 125-03	BAK12503	1.25 m			
BAK 150-03	BAK15003	1,50 m			
BAK 200-03	BAK20003	2,00 m			
BAK 250-03	BAK25003	2,50 m			
BAK 375-03	BAK37503	3,75 m			
BAK 500-03	BAK50003	5,00 m			
BAK 750-03	BAK75003	7.50 m			
BAK 999-03	BAK99903	10,00 m			