



Vtični mikrofon Vivanco EM 35

Št. artikla: 30 14 56

1 Možna uporaba

Lavalier mikrofoni so primerni predvsem za brezročno uporabo pri snemanju ter za prikrito uporabo mikrofona. Lavalier mikrofon je opremljen z zaponko, ki zagotavlja dobro kvaliteto snemanja tudi, kadar se premikate.

2 Načelo delovanja

Vivanco mikrofon je kondenzatorski elektret mikrofon, ki ga odlikuje visoka stopnja občutljivosti, kar vam omogoča prvovredno snemanje. Vendar pa mikrofona ne izpostavljajte zelo glasnim zvokom in ne govorite vanj preglasno. To lahko vodi do motenj pri snemanju.

3 Napajanje

Mikrofon potrebuje za delovanje priloženo baterijo (Mignon AA). Po končani uporabi izklopite mikrofon preko stikala na njem (ON - vklopljeno, OFF - izklopljeno), da preprečite nepotrebno porabo energije.

4 Vsesmerno snemanje

Oba modela mikrofona (EM 25 ter EM 35) odlikuje vsesmeren način snemanja, kar vam omogoča enakomerno snemanje zvokov z vseh strani.

5 Impedanca

Snemalna impedanca vaše snemalne opreme (npr. kasetnega snemalnika) je znatno večja kot izhodna impedanca vašega mikrofona (glej tehnični podatki).

6 Delovanje

Pred uporabo mikrofona morate vanj vstaviti baterijo. Pri vstavljanju baterije v predel za baterije na mikrophonu bodite pozorni na polariteto. V nasprotnem primeru mikrofon ne bo deloval.

Povežite mikrofon z vašo snemalno opremo. Pri modelu EM 35 je napajalnik ločen od mikrofona. Zato morate prvo priključiti daljši kabel, ki je stalno pritrjen na EM 35, v vtičnico za mikrofon na vaši snemalni napravi. Dejanski mikrofon z zaponko šele nato priključite na napajalnik.

Pripnite mikrofon na kos vaše obleke v razdalji od 20 do 30 cm od vaših ust. Vklopite mikrofon tako, da premaknete stikalo za vklop/izklop na položaj »ON«. Vklopite snemalno napravo in lahko začnete s snemanjem.

V trenutku, ko želite s snemanjem prekiniti, prvo ugasnite snemalno napravo in šele nato mikrofon (premaknite stikalo za vklop/izklop na položaj »OFF«). S tem se izognete posnetju motečih zvokov izklapljanja mikrofona.

EM 35 nudi izbor med stereo in mono načinom delovanja. Želeni način izberete s pomočjo stikala na napravi.

EM 35 ima dodatno stojalo na zgornji strani napajalne enote, kamor lahko pritrdite mikrofon z zaponko. To vam omogoča uporabo mikrofona kot namizni mikrofon.

7 Tehnični podatki

Karakteristika: krožna

Vtič: banana 6,3 mm in 3,5 mm

stereo Stikalo vklop/izklop: da

Impedanca: 500 ohm

Frekvenčno območje: 20-20.000 Hz

Teža 190 g

Komplet vsebuje: 1 Mignon baterijo Adapter 6,3 mm/3,5 mm

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05