

Artikelnummer : 13000465

OMNITRONIC Tube C-10 Röhren Condens.Micro

Dynamisches Vacuum Röhren Kondensator Mikrofon

- Unvergleichliche Wärme und Qualität der Klassiker
- Hervorragender Sound und ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Vintage look
- Ideal für Gesangsübertragung oder zur Instrumentenabnahme
- 1" hauchdünne goldbedampfte Membran
- Charakteristiken: Kugel, Niere, Achter und Zwischenstufen an der Spannungsversorgung einstellbar
- Mit symmetrischem Ausgang (XLR), um Störeinflüsse, die bei längeren Übertragungsstrecken entstehen, zu minimieren
- Verwendete Röhre 6072 (12AT7)
- Inkl. Externe Spannungsversorgung
- Inkl. Alu-Case
- Inkl. Wind-Schutz
- Inkl. hochwertiger Spinne
- 10 Meter XLR Kabel von Stromversorgung zum Mikrofon (7 Pol auf 5 Pol)





Bildübersicht

Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Wandler:	Dynamisch
Anwendung:	Vokal, Instrumental
Frequenzbereich:	20 Hz - 20 kHz
Empfindlichkeit:	-36 dBV \pm 2dBV
Ausgangsimpedanz:	250 Ohm
Grenzschalldruck:	16 dB SPL
Maße:	60 x 180 mm
Gewicht:	800 g