

OMNITRONIC W.A.M.S-04A Drahtlos-PA-System

Best.-Nr. 13106981

Einfach zu bedienende Komplettanlage
Betrieb mit Festfrequenz (VHF 202,950 MHz)
Regelbareres Echo für die Mikrofonkanäle



- Einfach zu bedienende Komplettanlage mit Funkmikrofon, CD-Player, Cassettendeck, Verstärker und Lautsprecherbox • Ideal für alle netzunabhängigen und kabelfreien Anwendungen wie Seminare, Konferenzen, Präsentationen, Verkaufsmessen, Modenschauen, Alleinunterhalter, Hochzeiten, Verkaufsstände, Aerobic etc. • Wiedergabe von CD oder Cassette mit regelbarem Wiedergabepegel • Anschluss von bis zu drei kabelgebundenen Mikrofonen (Funkmikrofon und MIC 1 gemeinsam auf Kanal 1) • Zuschaltbares und regelbareres Echo für die Mikrofonkanäle • Anschluss weiterer Line-Signalquellen über regelbare Eingangsbuchse (AUX IN) z. B. zur Einspielung von Multi-Media-Anwendungen vom PC, Laptop oder tragbarem MP3-Player • Zuschaltbare Voice Priority-Funktion zur automatischen Absenkung der Mic- und Aux-Kanäle • Einstellung der Klangfarbe über Tone-Regler • Anschluss weiterer Aktiv-Systeme über Line Out-Buchse • Anschluss weiterer Aufnahmegeräte (PC, Laptop, MD-Rekorder) über Rec Out-Buchsen oder Aux Out-Buchse • Problemloser Transport über ausziehbaren Trolley-Griff mit 2 Rollen und Tragegriff CD-Player: • Pitch-Funktion • Bequeme Titelwahl über Skip-Tasten • Auto Cue-Funktion: der Player springt automatisch zum Startpunkt des Titels • Bis zu 20 Titel programmierbar • Wiedergabe über Zufallsgenerator möglich (Shuffle) • Repeat 1 oder Repeat All Funktion Cassettendeck: • Automatischer Stopp bei Bandende • Aufnahmepegel entspricht den Regler-Einstellungen Lautsprechersystem: • Ausgeglichenere Frequenzgang • Mit Bassreflexsystem • Strapazierfähiger Strukturlack • Ballwurfsicheres Metallgitter • Mit Einbaufuß zur Montage auf Boxenhochständer etc. Funkmikro & Drahtlos-Empfänger: • Stationärer Empfänger mit eingebaute Teleskop-Antenne • Betrieb mit Festfrequenz (VHF 202,950 MHz) • Mit LED-Anzeige für Signalempfang • Empfindlichkeit am Mikrofon einstellbar • Set enthält Handmikrofon für 9 V Blockbatterie • Batterie muss separat bestellt werden • Anmelde- und gebührenpflichtig

Technische Daten:

Allgemein:	
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~ 18 V DC über eingebauten Akku oder optionales Netzteil
Gesamtanschlusswert (max.):	110 W
Akkutyp:	3 x 6 V/7 Ah entnehmbar
Betriebsdauer:	2 - 4 Stunden
Akkubetrieb:	2 - 4 Stunden
Akku-Ladezeit:	7 - 10 Stunden
Maße (H x B x T):	575 x 350 x 300 mm
Gewicht:	19 kg
Steuerung: Eingänge:	
3 Mic	Klinke symmetrisch/unsymmetrisch
1 Aux	Klinke symmetrisch/unsymmetrisch
Ausgänge:	
Line Out	Klinke symmetrisch/unsymmetrisch
Aux Out	Klinke symmetrisch/unsymmetrisch
Rec Out	Cinch
CD-Player:	
Typ:	Einzel Compact Disc Player
Geeignete CDs:	Standard CDs 12 cm
Quantisierung:	D/A-Wandler: 1 Bit
Samplingfrequenz:	44,1 kHz
Programmspeicher:	Bis zu 20 Titel
Klirrfaktor:	< 0,1 %
Geräuschspannungsabstand:	> 80 dB
Kanaltrennung:	> 60 dB
Frequenzgang:	20 Hz - 20 kHz; ± 1 dB
Cassettendeck:	
Motor:	1 x DC-Servo
Gleichlaufschwankungen:	0,25 %
Umspulzeit:	ca. 120 Sek. (C60 Cassette)
Geräuschspannungsabstand:	> 50 dB
Bandgeschwindigkeit:	4,8 cm/Sek.
Bias:	ca. 92 kHz
Lautsprechersystem:	
Belastbarkeit nominal:	2 x 30 W RMS
Belastbarkeit Programm:	100 W
Komponenten:	2 x 8" Woofer
Empfindlichkeit:	90 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	95 dB (1 m)
Impedanz:	4 Ohm
Frequenzbereich:	80 Hz - 13 kHz
Verstärker:	
Nominalleistung:	60 W RMS / 4 Ohm
Maximalleistung:	100 W / 4 Ohm
Mindesteingangsspannung:	0,775 V
Klirrfaktor:	0,5 %
Funkempfänger:	
System:	Non-diversity, Einkanal
Trägerfrequenz:	VHF 202,950 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,005 %
Geräuschspannungsabstand:	> 60 dB
Eingangsempfindlichkeit:	10 dB
Dynamikbereich:	> 100 dB
Modulationsverfahren:	FM
Reichweite:	ca. 50 m (bei Sichtkontakt)
Frequenzgang:	50 Hz - 18 kHz (± 3 dB)
Funkmikrofon:	-100 dB bis -6 dB
Empfindlichkeit:	1 Standard 9 V Block
Spannungsversorgung:	ca. 40 mA
Stromverbrauch:	6 - 8 Stunden
Lebensdauer der Batterie:	60 x 225 mm
Maße:	250 g
Gewicht:	

Zubehör:

OMNITRONIC TM-200A Taschensender-Set W04	Best.-Nr. 13075002
Akku-Batterie Mignon(AA) 1,2V 2700mAh 4er	Best.-Nr. 13108006
GP Powerbank TRAVEL incl. 4x2700mAh AA Mig	Best.-Nr. 13108060
GP Powerbank MEGA Ladegerät für AA/AAA	Best.-Nr. 13108062