

**Verschraubungen
KDSX M40 BS O SC 1 G40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die KDSX ist mit einem speziellen kegelstumpfförmigen Ring ausgestattet, der den Anschluss von Kabeln und Leitungen mit einer geflochtenen Bewehrung ermöglicht. Mit der Bewehrung wird eine leitende Verbindung des Kabels mit der Verschraubung gewährleistet. Ferner ist die KDSX mit zwei Dichtungen ausgestattet zur Abdichtung der äußeren als auch der inneren Kabelisolierung. Zwischen der inneren und der äußeren Isolierung befindet sich die Bewehrung des Kabels. Die Kabelverschraubung ist mit Silikondichtungen ausgestattet für einen Temperaturbereich von -60°C bis +180°C. Mit dem Dichtungsmaterial wird eine Schutzklasse von IP 66 bzw. IP 67 erreicht. Die KDSX ist für die druckfeste Kapselung Ex d und erhöhte Sicherheit Ex e zugelassen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1135760000
Typ	KDSX M40 BS O SC 1 G40
Ausführung	Kabelverschraubung, Messing, Gewinde (außen): M 40 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248968381
VPE	10 Stück

Verschraubungen KDSX M40 BS O SC 1 G40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	72 mm	Nettogewicht	672 g
-------	-------	--------------	-------

Allgemeine Angaben

Armierung, max.	0,6 mm	Armierung, min.	0,2 mm
Armierungstyp	geflochtene Armierung	Dichteinsatz	Silikon
Dichtung	Silikon	Einsatztemperaturbereich, max.	180 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-60 °C	Gewinde (außen)	M 40 x 1,5
Gewindelänge	16 mm	Kabeldurchmesser außen, max.	36,2 mm
Kabeldurchmesser außen, min.	28,6 mm	Kabeldurchmesser innen, max.	32,2 mm
Kabeldurchmesser innen, min.	25 mm	O-Ring	Silikon
Schlüsselweite 1	55 mm	Schutzart mit GWDR	IP 66, IP 68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße	L55	Verschraubung	metrisch, Messing
Werkstoff	Messing	Zündschutzart	erhöhte Sicherheit Ex e, Druckfeste Kapselung Ex d

Zulassungen

Zulassung Verschraubung	ATEX II 2 GD, Ex d IIC / Ex e II / Ex tD A21 IP68, IECEX Ex d IIC / Ex e II
-------------------------	---

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000441	eClass 6.0	27-14-91-11
eClass 7.0	27-14-91-11		

Prüfbescheinigungen

Zertifikat-Nr. (ATEX)	SIRA05ATEX1286X	Zertifikat-Nr. (IECEX)	IECEXSIRA05.0067X
-----------------------	-----------------	------------------------	-------------------

Zulassungen

Zulassungen

GOSTEX IEC EX ATEX

Downloads

PDF	Notice to Installers
-----	--------------------------------------