

**TERMSERIES
ZQV 1.5N/R6.4/19 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



TERMSERIES Zubehör umfasst:

- Ersatzrelais
- Sockel
- Trennwände
- Querverbindungen
- Einspeisemodule

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1193690000
Typ	ZQV 1.5N/R6.4/19 GE
Ausführung	TERMSERIES, Querverbinder, Anzahl Kontakte: 19, AgNi, Dauerstrom: 17,5 A, UL: 10 A, Steckanschluss
GTIN (EAN)	4032248976645
VPE	10 Stück

Datenblatt

TERMSERIES
ZQV 1.5N/R6.4/19 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 4,647 g

Temperaturen

Betriebstemperatur Lagertemperatur

Ausgang

Schaltspannung AC, max.	250 V	Schaltspannung DC, max.	250 V
Dauerstrom	17,5 A, UL: 10 A		

Kontaktdaten

Anzahl Kontakte	19	Kontaktmaterial	AgNi
-----------------	----	-----------------	------

Nennwerten

Leiter-Anschlussstechnik Steckanschluss

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-11-40	eClass 7.0	27-14-11-40
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen

