

**Zubehör  
VGM40/1-SS68 20-32 BG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Schwere Steckverbinder werden heute überall eingesetzt, wo eine sichere, einfache, und zeitsparende Montage von Maschinen und Anlagen gefragt ist.

Die Steckverbindergehäuse aus Aluminiumdruckguss bieten einen exzellenten Schutz gegen Schmutz, Feuchtigkeit und mechanische Belastung.

Und spezielle modulare Steckverbinder ermöglichen die Kombination von Signalen, Stromversorgung, Pneumatik und Datenverbindungen in einem einzigen Steckverbinder.

Weidmüller bietet mit den RockStar® schweren Steckverbindern ein zukunftsorientiertes Sortiment mit vielen patentierten Innovationen.

Das Produktsortiment setzt in seiner Breite und Tiefe Maßstäbe: RockStar® definiert den Standard neu. Was Sie bei vielen Anbietern nur als Sonderausstattung bekommen,

ist bei Weidmüller serienmäßig. Das Ergebnis: Die Auswahl des richtigen Steckverbinders wird Ihnen erleichtert. Sie sparen Zeit und Kosten. Ihre Arbeitsprozesse werden optimiert. So stärken Sie Ihre Position am Markt und sichern sich Wettbewerbsvorteile.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1205920000</a>
Typ	VGM40/1-SS68 20-32 BG
Ausführung	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubungen
GTIN (EAN)	4032248987825
VPE	10 Stück

**Datenblatt**

**Zubehör  
VGM40/1-SS68 20-32 BG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	82 mm	Nettogewicht	340 g
-------	-------	--------------	-------

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-40 °C...+130 °C
--------------------	------------------

**Allgemeine Daten**

Anzugsdrehmoment, max.	20 Nm	Art der Dichtung	Gummiring
Baugröße	HQ	Gewindelänge	8 mm
Kabeldurchmesser, max.	32 mm	Kabeldurchmesser, min.	20 mm
Material Dichtung	TPE	O-Ring	Silikon
Schlüsselweite	45 mm	Schutzart	IP 68
Verschraubung	M40	Werkstoff	Edelstahl

**Klassifikationen**

eClass 6.0	27-18-92-34	eClass 7.0	27-18-92-34
------------	-------------	------------	-------------

**Zulassungen**

Zulassungen

