



## INTERNET (WI-FI) STEREO RADIO

- iRadio and network Music Player with 12 presets
- wooden cabinet for excellent warm sound
- direct access to over 6000 internet stations
- Plays your music collection from your PC
- scan tuning to next station
- connects to Windows Shares or UPnP servers
- high quality full range speaker
- supports MP3, WMA, AAC, WAV, AIFF, FLAC, Real Audio and AU Audio formats
- menu display in major EU-languages
- 4 alarm timers / iRadio and buzzer alarm
- iRadio realtime clock and sleep timer
- aux-in connection and line out
- bass and treble digital control
- 3 line display with fully adjustable brightness
- stereo headphone connection
- full function remote control
- digital ethernet cable (3m)
- Power source: AC 230 Volt
- Batteries:
- Dim. unit: 290 x 110 x 182 mm (WxHxD)
- Dim. speakers: (WxHxD)
- Weight: 3030 gramms
- Packing: 2 pieces
- EAN-code: 47.11317.99085.9

Subject to changes without prior notice

## INTERNET (WI-FI) STEREO RADIO

- iRadio und Netzwerk Musik Spieler mit 12 Festsender
- Holzschrank für excellenten warmen Klang
- direkte zugang zu über 6000 Internet Sender
- spielt Ihre Musiksammlung von Ihrem PC
- Scan Tuning zum nächsten Sender
- verbindet mit Windows Shares oder UPnP Server
- Qualitäts full Range Lautsprecher
- unterstützt MP3, WMA, AAC, WAV, AIFF, FLAC, Real Audio und AU Audio Formats
- Menu Anzeige in die wichtigsten EU-Sprachen
- 4 Weckzeiten / iRadio und Summer-Alarm
- iRadio real time Uhr und Sleep Timer
- Aux-in Anschluss und Line-Out
- Bass und Höhe Digital-Regler
- 3 Zeilen Display mit völlig einstellbare Helligkeit
- stereo Kopfhörer Anschluss
- voll funktions Fernbedienung
- digitales Ethernet Kablel (3m)
- Stromversorgung: AC 230 Volt
- Batterien:
- Abmess. Gerät: 290 x 110 x 182 mm (BxHxT)
- Abmess. Lautsprecher: (BxHxT)
- Gewicht: 3030 Gramm
- Verpackungseinheit: 2 Stück
- EAN-Code: 47.11317.99085.9

Änderungen vorbehalten

www.sangean.eu