


Kabelmarkierer CLI M 2-4 GE NE MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen **CLI MH**, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1733650004
Typ	CLI M 2-4 GE NE MP
Ausführung	Kabelmarkierer, 4 x 11.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4032248450992
VPE	100 Stück

Kabelmarkierer CLI M 2-4 GE NE MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	4 mm	Breite	11,4 mm
Höhe	3 mm	Tiefe	3 mm
Nettogewicht	0,12 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Farbe	gelb
Isolationsdurchmesser, max.	40 mm	Laserdruckerbeschriftbar	Nein
Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²
Leiteraußendurchmesser	10 - 317 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Matrixdruckerbeschriftbar	Nein	Plotterbeschriftbar	Nein
PrintJet	Nein	Silikone	Nein
Speed-Marking-Laser	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen

Datenblatt

**Kabelmarkierer
CLI M 2-4 GE NE MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen



Artikelähnliche Abbildung