

**Verschraubungen
VP M63-EXE SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Verschlusstopfen dienen zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1737130000
Typ	VP M63-EXE SW
Ausführung	Verschraubungen, Verschlussstopfen, Polyamid, RAL 9005, M 63 x 1,5, IP 66
GTIN (EAN)	4008190956608
VPE	5 Stück

**Verschraubungen
VP M63-EXE SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	23,5 mm	Nettogewicht	36,4 g
-------	---------	--------------	--------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	Drehmoment Hutmutter, max.	13,4 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.	13,4 Nm	Drehmoment Stutzen, max.	13,4 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	13,4 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	110 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbcode	RAL 9005
Gewinde (außen)	M 63 x 1,5	Gewindelänge	15 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	Schlüsselweite 1	67 mm
Schutzart mit GWDR	IP 68	Verschraubung	Metrisch
Werkstoff	Polyamid		

Zulassungen

Zulassung Verschraubung	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD
-------------------------	-----------------------------------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000032	ETIM 3.0	EC000032
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-12-10
eClass 5.1	27-14-91-10	eClass 6.0	27-14-91-12
eClass 7.0	27-14-91-12		

Zulassungen

Zulassungen

