

## Verschraubungen VG M16 - K 68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Verschraubungen, die den hohen anforderungen der IP 68 Schutzart standhalten.

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">1772290000</a>
Typ	VG M16 - K 68
Ausführung	Kabelverschraubung, Polyamid 6, RAL 7035, Gewinde (außen): M 16 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248129959
VPE	50 Stück

**Verschraubungen  
VG M16 - K 68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	39,7 mm	Nettogewicht	9,8 g
-------	---------	--------------	-------

**Allgemeine Angaben**

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	DIN	EN 50262 (für M Gewinde)
Dichteinsatz	CR	Drehmoment Hutmutter, max.	3 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.	2 Nm	Drehmoment Stutzen, max.	5 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	3 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Farbcode	RAL 7035
Gewinde (außen)	M 16 x 1,5	Gewindelänge	10 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	Klemmbereich, max.	10 mm
Klemmbereich, min.	5 mm	Schlüsselweite 1	22 mm
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Polyamid 6

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000441	ETIM 3.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-12-09
eClass 5.1	27-14-91-09	eClass 6.0	27-14-91-09
eClass 7.0	27-14-91-09		

**Zulassungen**

Zulassungen

