

**Verschraubungen  
VG M25-1/MS68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Verschraubungen, die den hohen anforderungen der IP  
68 Schutzart standhalten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1909920000</a>
Typ	VG M25-1/MS68
Ausführung	Kabelverschraubung, Messing, vernickelt, Gewinde (außen): M 25 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248536849
VPE	25 Stück

**Verschraubungen  
VG M25-1/MS68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	42 mm	Nettogewicht	50,7 g
-------	-------	--------------	--------

**Allgemeine Angaben**

Dichteinsatz	CR	Dichtung	NBR
Drehmoment Hutmutter, max.	20 Nm	Drehmoment Hutmutter, min.	20 Nm
Drehmoment Stutzen, max.	14 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	14 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 25 x 1,5	Gewindelänge	8 mm
Klemmbereich, max.	17 mm	Klemmbereich, min.	11 mm
Klemmeinsatz	Polyamid	O-Ring	NBR
Schlüsselweite 1	27 mm	Schutzart mit GWDR	IP 68 - 5 bar, IP 69K
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Messing, vernickelt

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000441	ETIM 3.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-12-09
eClass 5.1	27-14-91-09	eClass 6.0	27-14-91-09
eClass 7.0	27-14-91-09		

**Zulassungen**

Zulassungen

