

# NÁVOD K OBSLUZE

**FKtechnics**<sup>®</sup>

**CONRAD**  
partner

## FM vysílač MusicFly Pro

Obj. č.: 37 08 25

Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce.

Abyste oba přístroje uchovali v dobrém stavu a zajistili jejich bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali!

**Upozornění:** Tento návod v českém jazyce má poněkud jiné uspořádání než originální návod k obsluze. Některé nepodstatné věci byly vynechány (zkráceny), některé jsou naopak popsány podrobněji.

**Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení stanice do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.**

Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

<b>Funkce a použití výrobku</b> .....	2
<b>Funkce zařízení</b> .....	2
<b>Bezpečnostní předpisy</b> .....	2
Technické problémy .....	3
Manipulace s bateriemi (akumulátory).....	3
<b>Rozsah dodávky</b> .....	3
<b>Popis zařízení</b> .....	4
<b>Popis funkcí zařízení</b> .....	4
Nastavení frekvence .....	4
Přehrávání .....	4
Nastavení hlasitosti .....	5
RDS displej .....	5
RDS Interval .....	5
Mód zobrazení údajů na displeji .....	5
Funkce opakování .....	5
Funkce ukládání frekvencí .....	6
<b>Jak začít, uvedení přístroje do provozu</b> .....	6
<b>Charakteristické vlastnosti výrobku</b> .....	7
Charakteristika přehrávání definovaných adresářů .....	7
Charakteristika podpůrné indexace souborů .....	7
Tipy pro běžné používání MusicFly Pro .....	7
<b>Technické údaje</b> .....	8
<b>Čištění a údržba</b> .....	8
<b>Důležitá upozornění (ručení)</b> .....	8

## Funkce a použití výrobku

Umožňuje přehrávání hudby prostřednictvím bezdrátového signálu přenášeného do vašeho autorádia. Přístroj Vám dovolí, abyste si užívali hudbu z přenosných audio zařízení přes zvukový systém automobilu nebo přes domácí zvukové vybavení, aniž byste přitom potřebovali sluchátka.

## Funkce zařízení

- Možnost využití celého rozsahu kanálů (87.6~107.9 MHz)
- Možnost předvolby šesti kanálů a automatického vypínání.
- Vyhledává, přehrává a zobrazuje uživatelem definované složky: v případě, že vytvoříte složku pojmenovanou Musicfly, zařízení přehrává pouze soubory, které se nachází v této složce Musicfly.
  - Možnost stažení adresářů: pětiúrovňová struktura, Maximálně 50 adresářů
  - Možnost stažení souborů: na jeden pokus může být staženo až 999 souborů
  - Podporuje přesuny adresářů
- Podporuje všechna paměťová média s USB portem až do kapacity 32 GB (USB flash-disky, přenosné harddisky, paměťové karty)
- Podporuje indexaci souborů. Jakmile uvedete na začátku (v hlavičce) souboru čísla od 001 až do 500, tato čísla souborů se zobrazí na LCD displeji a tyto soubory budou přehrávány postupně podle přidělených čísel.
- Automatické přehrávání: Jestliže připojíte vyjímatelný USB disk, soubory typu MP3 a WMA budou automaticky přehrávány.
- Zobrazení zbývajících času přehrávaného souboru.

## Bezpečnostní předpisy



Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržením bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s oběma přístroji nebo. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Prodejce nepřijímá zodpovědnost za poškození výrobku a následky, je-li zařízení používáno či reklamováno třetí stranou.

- Nikdy neumísťujte tento výrobek na nerovnou plochu. Jeho případný pád by mohl poškodit kolemjdoucí osoby.
- Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří tak do rukou malých dětí!
- Jestliže připojujete toto zařízení k jinému elektrickému zařízení, přečtěte si a prostudujte rovněž návod k tomuto výrobku.
- Jestliže máte jakékoli otázky a pochybnosti, co se týče provozu tohoto zařízení, jeho bezpečnosti a možnosti příslušných připojení dalších přístrojů, obraťte se, prosím, na náš technický servis nebo na jiné odborníky.
- Nenechávejte obalový materiál tohoto výrobku v dosahu dětí. Může pro ně být nebezpečný!
- Tento výrobek nesmí být používán k informování veřejnosti. Předpovědi počasí této stanice považujte pouze za orientační. Výrobce nezodpovídá za případné nesprávné zobrazení předpovědi počasí na displeji této stanice a za následky, které by z toho vyplynuly.
- Nenamáčejte přístroje nikdy do vody. Nevystavujte přístroje vibracím, otřesům nebo velkým výkyvům teplot a teplotám nad 60°C. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Nebouchejte s výrobkem a netřeste jím.
- Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení přístrojů.
- Údržba, opravy a odborné úkony na tomto výrobku může provádět pouze kompetentní specialista nebo autorizovaná opravna.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhku nebo v dešti. Zařízení nepoužívejte v prašném prostředí. Chraňte je před prachem.

- Některé z částí výrobku nebo příslušenství mohou obsahovat tak zvané změkčovače. Tyto látky mohou poškodit povrch citlivého nábytku a plastových ploch. Výrobek by proto neměl přijít do kontaktu s těmito citlivými předměty.

### Technické problémy

V případě, že se do zařízení dostanou cizorodá tělesa nebo kapaliny, okamžitě ho vyjměte z napájecí zásuvky cigaretového autozapalovače. Dříve, než toto zařízení začnete opět používat, požádejte vašeho autorizovaného prodejce, aby výrobek pečlivě přezkoušel.

V případě potřeby neváhejte a kontaktujte naše servisní centrum.



**POZOR:** Tento výrobek může být napájen pouze 12 Voltovou zásuvkou pro cigaretový autozapalovač.

### Manipulace s bateriemi (akumulátory)



Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do dětských rukou!

Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vytekly elektrolyt může navíc poškodit přístroje.

Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!



Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



### Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Totéž platí i o výrobku, který dosloužil. Zlikvidujte ho v souladu s platnými regionálními normativy a předpisy o recyklaci a likvidaci odpadu!!!

### Rozsah dodávky

MusicFly Pro  
Stereo kabel  
Náhradní pojistka  
Návod k použití

### Popis zařízení



### Popis funkcí zařízení

#### Nastavení frekvence

- Stiskněte tlačítko MENU/RPT
- Pomocí tlačítek šipky dopředu a dozadu ►►/◄◄ zvolte příslušnou frekvenci
- Stiskněte opět tlačítko MENU/RPT

#### Přehrávání

- Stiskněte tlačítko pro přehrávání ►||. Pomocí tohoto tlačítka spustíte přehrávání nebo provedete jeho pauzu.
- Jestliže hudba hraje, krátkým stiskem tlačítek šipek dopředu a dozadu ►►/◄◄ se přesunete k předchozímu nebo k následujícímu titulu.
- Jestliže podržíte tlačítka šipek dopředu a dozadu ►►/◄◄ zhruba po dobu 2 sekund, přesunete se do předchozího nebo do následujícího adresáře.
- Jestliže je spuštěno přehrávání, na displeji se podle příslušného zvoleného modu objeví zbývající čas, frekvence, nebo ekvalizér.

## Nastavení hlasitosti

**Informace:** Tato funkce je dostupná jenom tehdy, jestliže je k USB portu připojeno paměťové zařízení.

- Stiskněte dvakrát tlačítko MENU/RPT
- Na displeji se objeví sloupec (7 možných nastavitelných úrovní)
- Pomocí tlačítek šipky dopředu a dozadu ►►/◄◄ zvolte požadovanou hlasitost.

## RDS displej

**Informace:** Tato funkce je dostupná jenom tehdy, jestliže je k USB portu připojeno paměťové zařízení.

- Stiskněte třikrát tlačítko MENU/RPT
- Vyberte metodu zobrazení RDS na displeji pomocí tlačítek šipky vpřed a vzad ►►/◄◄.
- Jestliže se na displeji objeví hlášení NOR – V normálním modu je na displeji 8 znaků
- Jestliže se na displeji objeví hlášení SCR – V modu rolování (scroll) displej roluje v intervalu 1 sekundy.
- Stiskněte opět tlačítko MENU/RPT

## RDS Interval

**Informace:** Tato funkce je dostupná jenom tehdy, jestliže je k USB portu připojeno paměťové zařízení.

- Stiskněte čtyřikrát tlačítko MENU/RPT
- Vyberte pro normální RDS mód pomocí tlačítek šipky vpřed a vzad ►►/◄◄ požadovaný časový interval.
- Stiskněte opět tlačítko MENU/RPT

## Mód zobrazení údajů na displeji

**Informace:** Na displeji se zobrazuje zbývající čas přehrávané skladby jenom tehdy, jestliže je k USB portu připojeno paměťové zařízení.

- Během přehrávání skladby stiskněte tlačítko ►|| a to po dobu asi 2 sekund.
- Displej se bude přepínat a budou se objevovat následující mody displeje.



Frekvence



Ekvalizér



Zbývající čas

## Funkce opakování

**Informace:** Tato funkce je dostupná jenom tehdy, jestliže je k USB portu připojeno paměťové zařízení.

- Stiskněte tlačítko MENU/RPT a podržte ho po dobu 2 sekund během přehrávání skladby. Funkce opakování skladby je nyní aktivována.
- Displej se změní následujícím způsobem:



Opakování



Normální režim

## Funkce ukládání frekvencí

- Pomocí tlačítek šipky dopředu a dozadu ►►/◄◄ navolte frekvenci.
- Stiskněte tlačítko MEM/POWER, dokud se na displeji neobjeví [-].
- Pomocí tlačítek šipky dopředu a dozadu ►►/◄◄ vyberte číslo paměti a stiskněte opět tlačítko MEM/POWER.

## Výběr uložených frekvencí

- Stiskněte opakovaně tlačítko MEM/POWER-T, dokud nevyberete požadovanou frekvenci.

## Jak začít, uvedení přístroje do provozu

- Jestliže používáte MusicFly Pro s **přenosným audio zařízením** (MP3 přehrávač, CD přehrávač, přenosný DVD přehrávač nebo mobilní telefon a podobně), MusicFly Pro vám umožňuje poslouchat hudbu z tohoto přenosného přehrávače přes jakékoli rádio s FM vlnami.
- Přístroj se automaticky zapne, jakmile zasunete MusicFly Pro do napájecí zásuvky cigaretového autozapalovače. Přístroj můžete zapnout také stiskem tlačítka Power (po dobu asi 2 sekund). Jestliže pak po dobu 1 hodiny není detekovaný žádný audio signál, přístroj se automaticky vypne.
- Zapněte rádio a nastavte frekvenci, která není používána pro přenos rozhlasového signálu. Přizpůsobte pak frekvenci na MusicFly Pro podle rádia a to pomocí tlačítek up/down (nahoru/dolů). Vyberte takovou frekvenci, která zní čistě a má méně šumů a hluků v pozadí než ostatní rozhlasové frekvence.
- Připojte k MusicFly Pro pomocí stereokabelu přenosné audio zařízení (MP3 přehrávač, CD přehrávač, přenosný DVD přehrávač nebo mobilní telefon a podobně).
- Zapněte zvukové zařízení a stiskněte tlačítko Play (přehrávání).
- Nastavte hlasitost na rozumnou úroveň tak, abyste obdrželi nejlepší kvalitu signálu. Nastavte hlasitost audio zařízení na střední úroveň a jemné doladění hlasitosti proveďte pomocí nastavení hlasitosti rádia.
- Jestliže používáte MusicFly Pro s **přenosným paměťovým zařízením** (přenosný USB disk, paměťová karta nebo přenosný harddisk), můžete poslouchat hudební soubory, jako jsou například MP3, WMA, přes jakékoli FM rádio.
- Přístroj se automaticky zapne, jakmile zasunete MusicFly Pro do napájecí zásuvky cigaretového autozapalovače. Přístroj můžete zapnout také stiskem tlačítka Power (po dobu asi 2 sekund). Jestliže pak po dobu 1 hodiny není detekovaný žádný audio signál, přístroj se automaticky vypne.
- Zapněte rádio a nastavte frekvenci, která není používána pro přenos rozhlasového signálu. Přizpůsobte pak frekvenci na MusicFly Pro podle rádia a to pomocí tlačítek up/down (nahoru/dolů). Vyberte takovou frekvenci, která zní čistě a má méně šumů a hluků v pozadí než ostatní rozhlasové frekvence.
- Připojte USB paměťové zařízení k USB portu ve spodní části MusicFly Pro. Poté se budou automaticky přehrávat soubory uložené na tomto paměťovém médiu.
- Zařízení podporuje jenom soubory typu MP3 a WMA. Jiné typy souborů a soubory zablokované DRM nebudou přehrány.
- **Použití USB paměti.** Zařízení rozpozná až 32 GB a 999 souborů. Podporuje strukturu adresářů až do 5 úrovní, maximálně 20 adresářů.
- **Použití paměťové karty (SD, MMC, CF nebo Memory stick).** V tomto případě potřebujete připojit zvláštní USB konvertor.
- **Použití přenosného, externího harddisku.** Jestliže používáte přenosný harddisk, musíte vytvořit disk o velikosti pod 32 GB a tento disk musí mít formát FAT32. MusicFly Pro rozeznává pouze první disk s velikostí nižší než 32 GB, proto všechny soubory, které chcete poslouchat, musíte uložit na tento první disk.

**Informace:** jestliže připojujete další externí pevný disk, musíte připojit zvláštní napájení a to pomocí kabelu propojujícího USB a zásuvku cigaretového zapalovače. V tomto případě se obraťte o pomoc

na svého prodejce nebo na náš technický servis. Nepřijímáme odpovědnost za jakékoli problémy, které vzniknou při provozu bez připojení tohoto zvláštního napájení.

## Charakteristické vlastnosti výrobku

### Charakteristika přehrávání definovaných adresářů

MusicFly Pro přehrává pouze hudební soubory, které se nacházejí v definovaných adresářích pojmenovaných MP3, Musicfly.

Nazvěte tyto složky (Adresáře) MP3, Soundfly a Musicfly a do těchto složek uložte vaše hudební soubory. MusicFly Pro podporuje až 10 podadresářů na hlavní adresář a přehrává 50 hudebních souborů na podadresář, celkem tedy 500 souborů.

Tato vlastnost přístroje zrychluje rychlost stahování hudebních souborů při použití většího paměťového média a dovoluje vám si tyto hudební soubory uspořádat. Jestliže složky nedefinujete MusicFly Pro bude přehrávat všechny soubory MP3 a WMA popořadě.



Podporuje až 10 podadresářů



### Charakteristika podpůrné indexace souborů

- MusicFly Pro podporuje indexaci souborů. Jakmile uvedete na začátku (v hlavičce) souboru čísla od 001 až do 500, tato čísla souborů se zobrazí na LCD displeji a tyto soubory budou přehrávány postupně podle přidělených čísel.
- Jestliže se v jediné složce vyskytnou soubory s přidělenými čísly a soubory bez čísel, MusicFly Pro přehrává nejprve soubory, které mají čísla, a teprve pak ostatní soubory.

### Tipy pro běžné používání MusicFly Pro

#### Jak snížit šum

- Používejte MusicFly Pro tak, aby nebyl vystaven přímým (slunečním) paprskům. Přehřátí zařízení může vyvolávat šum zvukového signálu.
- Nepokládejte MusicFly Pro do blízkosti magnetického pole nebo do blízkosti zařízení, která mají silný elektrický výkon.
- Vyberte frekvenci, kterou nevyužívá rozhlasové vysílání.

## Technické údaje

Rozměry výrobku:	63 x 31 x 18 mm
Hmotnost výrobku:	50 g
Rozsah frekvencí:	87.6 ~ 107.9 MHz
Vstupní napětí:	12 V
Výstupní napětí:	V souladu s FCC, CE, MIC
Modulace:	FM(F3E)
Jmenovitý výstupní výkon USB	5 V 200 mA

## Čištění a údržba

- K čištění displeje a pouzder přístrojů používejte jen měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo rozpouštědla, neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdra přístrojů.
- Opravy nechte provádět jen odborníkům. Přístroje přineste k prodejci a nechte je odborně přezkoušet. Otevření pouzder přístrojů nebo neodborné zacházení s nimi vedou k zániku záruky.
- Přístroje nevystavujte extrémním výkyvům teplot, neboť toto vede k velmi rychlým změnám při zobrazování na displeji a může to ovlivnit přesnost naměřených hodnot.

## Důležitá upozornění (ručení)

- Technické údaje tohoto přístroje mohou být bez předchozího oznámení změněny.
- Tento přístroj není žádnou dětskou hračkou. Skladujte jej mimo dosah dětí.
- Tento návod (nebo jeho části) nelze bez předchozího souhlasu výrobce rozmnožovat.