

LEPIDLO NA POŤAHOVÉ LÁTKY



Bezpečnostný údajový list Obj. č. 377486

(Podľa: 93/112/EC)

Vydanie: 8 – 11 – 01

Posledné úpravy: 11 / 07 / 00

Identifikácia výrobku

Meno obchodu: SK 500 poťahové lepidlo

Opis: kontaktné lepidlo (v rozprašovacej nádobe)

Dodávateľ / výrobca: Profi hifi Vertriebsgesellschaft mbH

Werner-von-Siemens-Strasse 15

24568 Kaltenkirchen (D)

Tel: 04191 – 3013

Fax: 04191 – 958172

Chemické zloženie a údaje k zložkám

SK 500 je roztok SBR kaučuku a syntetickou živicom v organickom roztokovom prostriedku.

Nebezpečné látky do výrobku sú podľa 67/548EWG:

	% (w/w)	R-poučky
Alipatické látky uhl'ovodíkov	70-80 %	R11, R38, R67
Ketóny	<5%	R11, R36, R67
Pohonný plyn	propán / bután / DME;	bez FCKW

Možné nebezpečenstvá

R-poučky	R12:	vysoko horľavý
	R20:	zdraviu škodlivé pri dýchaní
	R67:	výpary môžu zapríčiniť ospalosť a omámenosť, malátnosť

Prvá pomoc

Po vdýchnutí: ísť na čerstvý vzduch; eventuálne umelé dýchanie. Nejedzte a nepite.
Konzultujte lekára.

Kožný kontakt: znečistené oblečenie odstrániť. Kožu dôkladne umyte vodou a mydlom.

Očný kontakt: 15 minút dôkladne vypláchnuť pri otvorených viečkach pod tečúcou vodou, kontrola u očného lekára.

Po prehltnutí: nenechajte vracat', urýchlene kontaktujte lekára.

Opatrenia pri horení

Hasiaci prostriedok: CO₂, suchý hasiaci prostriedok, pena, piesok, zem, slabú hmlu z vody (žiadna priama voda)

Iné odporúčania: Forma CO a iných škodlivých výparov možná; eventuálne použiť dýchací prístroj. Skladovanie v chlade s vodou.

Hasiaci prostriedok nenechajte tiecť do kanalizácie a bežnej odpadovej vody.

Opatrenia pri nepozornom voľnom položení

Zabráňte otvorenému ohňu a iskrám. Nefajčite. Odstráňte zápalne zdroje alebo ich vypnite.

Výrobok zakryte napr. s pieskom, alebo vreckovkami a odstráňte ako chemický odpad.

Výrobok nenechajte tiecť do kanalizácie, pitnej vody, úžitkovej vody alebo do pôdy.

Manipulácia a skladovanie

Výrobok použite len v dobre vzdušných priestoroch. Opatrenia proti elektrostatickým nabitiam, použite dobré uzemnenie. Skladujte v chladných, vzdušných priestoroch.

Osobné ochranné pomôcky

Technická osnova: vetrané pri zdroji emisií a použiť dobré izbové odvetšňenie. Pokiaľ to nie je možné, noste dobrú ochranu pri dýchaní.

Hraničné hodnoty: d'alsšie MAC-hodnoty nachádzané v použití:

	MAC-tgg	
Aliphatické látky uhl'ovodíkov:	200ppm	720mg/m ³
Ketóny:	200ppm	590mg/m ³

Osobná ochranná pomôcka:

Ochrana pri dýchaní: vetrané pri zdroji emisií, dobré izbové odvetšňenie

Ochranné rukavice: gumené ochranné rukavice

Ochrana očí: bezpečnostné okuliare

Iné: držať vzdialenosť pred potravinami a nápojmi

Fyzikálne a chemické vlastnosti

Forma (20°C): kvapalný v nádobe (pod tlakom); aerosoly

Bod varu: +/- 36°C

Relatívna hustota pary (vzduch=1): 2,5 – 3,0

Relatívne pary (20°C): 0,75 kg/L

Tlak pary (20°C): 868 mbar

Rozpustnosť vo vode: nerozpustný

Bod plameňa: <0°C

Hranice explózie: 0,9 – 3,2 % vol.

Teplota horenia: ca. 250 °C

Farba: mliečna farba

Pach: po roztokovom prostriedku

Stabilita e reaktivita

Pri izbovej teplote stabilné. Pri silnom materiálnom prehriatí sa môže voľne celé rozloženie výrobku ako aj uhl'omonoxidy a pach.

Vyhňte sa kontaktu so silným oxidačným prostriedkom; silne alkalické a silne kyslé materiály.

Údaje k toxikológii

K výrobku nie sú žiadne informácie k dispozícii. Výpary vo vysokej koncentrácii môžu poškodiť zdravie, napr. podráždenie pokožky a dýchacích orgánov, môže obličky, pečeň, a centrálny nervový systém. Symptómy: bolesti hlavy, závrat, malátnosť, v extrémnych prípadoch strata vedomia.

Údaje k ekológii

Výrobok nepúšťajte do kanalizácie, vody alebo do pôdy. Ďalšie údaje k ekológii nie sú k dispozícii.

Odkazy k likvidácii

Zvyšky a prázdne obaly sa musia viesť pod pozornosť miestnych, príslušných predpisov ako chemický odpad. Po potrebe do nich nevrtajte a nepáľte.

Údaje k transportu

AD/RID:	Trieda:	2,5f
	Etiketa transportu:	2
IMDG:	Trieda:	2
	Etiketa transportu:	2
UN-č.:	1950	
EMS:	2-13	
MFAG:		

Predpisy

Označenie podľa EG právnych predpisov:	67/548/EWG
Symbol nebezpečenstva:	F+, Xn
R a S poučky:	R12
R20:	vysokohorľavý
R67:	zdraviu škodlivý pri dýchaní
S16:	nesmie prísť do styku s detskými rukami
S26:	pri zásahu do očí okamžite opláchnuť s veľkým množstvom vody a konzultovať lekára
S62:	Pri zhltnutí nevyvolajte vracanie, volajte lekára a ukážte etiketu alebo obal výrobku.

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred ohriatím nad 50°C (žiarenie slnka). Po potrebe do nich nevrtajte a nepáľte.

S1

Iné údaje

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 811 05 Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 1/05
--