

Schuko TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Einfaches installieren im Schaltschrank
- Schienenmontierbares TS35 Modul
- VDE Prüfzeichen
- Zweipolig mit Schutzkontakt

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8734580000
Typ	Schuko TS35
Ausführung	Schaltschranksteckdose TS 35
GTIN (EAN)	4032248407835
VPE	10 Stück

Schuko TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	60 mm	Breite	76 mm
Höhe	45 mm	Nettogewicht	98,5 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...+40 °C	Lagertemperatur	-20 °C...+40 °C
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Allgemeine Daten

Bauform	Installationsgehäuse	Farbe	beige
Tragschiene	TS 35		

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad	2	Überspannungskategorie	II
--------------------	---	------------------------	----

Technische Daten

Nennspannung	230 V AC	Nennstrom	16 A
Nennspannung, max.	250 V	Farbe	beige
Anschlussdrehmoment	1,3 Nm	Querschnitt	1,5 mm ²

Eingang

Nennstrom	16 A
-----------	------

Allgemeine Angaben

Betriebstemperatur	-20 °C...+40 °C	Überspannungskategorie	II
--------------------	-----------------	------------------------	----

Isolationskoordination

Verschmutzungsgrad	2	Überspannungskategorie	II
--------------------	---	------------------------	----

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000125	ETIM 3.0	EC000125
UNSPSC	27-11-17-04	eClass 4.1	27-14-08-10
eClass 5.1	27-14-34-02	eClass 6.0	27-14-34-02
eClass 7.0	27-44-05-02		

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Konformitätserklärung [K269_06_09.pdf](#)
[3D Modell](#)