

Artikel-Nr.: 95158

EAN: 4040849951589

Artikel Details ▲

Ideal um hinter Fussleisten, unter Teppichen oder anderen Fussböden verlegt zu werden.

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen
- Außenmaß nur 1,5 x 6 mm
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutz
- angespitzter Slimline-Knickschutztülle
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B

Technische Daten ▲

Anschlüsse

Anschluss, Typ

RJ45-Stecker (8P8C)

Anschluss 2, Typ

RJ45-Stecker (8P8C)

Rastnasenschutz

nein

Anschluss, Schirmung

nein

Kabel

Kabeltyp

Flachkabel

Spezifikation

CAT 6

Schirmungsklasse

U/UTP

AWG

32/7 (stranded)

Innenleiter, Material

CU (Kupfer)

Kabellänge

20 m

Kabelmantel, Material

PVC

Höhe Kabelmantel

1,5 mm

Breite Kabelmantel

6 mm

Knickschutz

beidseitig

Signalübertragung

max. Bandbreite

250 MHz

Allgemein

Verbrauchseinheit

1 Stk. im Plastikbeutel

Farbe

Weiß



Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.