



Beispiel

**Bestellzeichen:** ABS 150/150 XHG  
**Artikelnummer:** 6083336  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** extra hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074061348  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3435634  
 Dänemark: 8212028241  
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		180	130	150	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>		7.1	5.1	5.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>		all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
		Polyamid			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>					<b>Zertifikate:</b>
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>		Grau			Gost R
<b>Dichtungsmaterial:</b>		PUR			
<b>Temperatur Bereich:</b>					
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 80 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>					
MIV 150		Montageplatte			
MIN 10		Tragschiene TS 15			
MIN 15		Tragschiene TS 15			
MIV 10		Tragschiene TS 35			
MIV 15		Tragschiene TS 35			
FP A 150/180		Frontplatte			
HFP 180		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046		Wandbefestigungslaschen			

