



Unisolierte Kupferware

Copper products, without insulation

Kupferrundseil hochflexibel, blank oder verzinkt

Copper round ropes extremely flexible, bare or tinned

Ausführung/Type

Gezwirnte, runde Kupferlitze, blank oder verzinkt; in Anlehnung an DIN 46438.
Aufmachung: Ringe bzw. Spulen

Design/Type

Twisted, bare or tinned round stranded copper wire; in acc. to DIN 46438.
Packaging: Rings and/or spools.

Kupferrundseil, blank | Copper round ropes, bare

Bestell-Nr. Order-No.	Abmessung dimension (qmm)	Aufbau construction (mm)	A-Ø O.D. (ca. mm)	Gewicht weight (kg/km)
401002500	0,25	65 x 0,07	0,7	2,5
401005000	0,5	132 x 0,07	1,0	5,5
401007500	0,75	195 x 0,07	1,2	8,0
401010000	1,0	259 x 0,07	1,5	10,8
401015000	1,5	385 x 0,07	1,9	15,0
401025000	2,5	651 x 0,07	2,4	25,0
401040000	4,0	1036 x 0,07	3,1	41,0
401060000	6,0	1575 x 0,07	4,0	63,0
401100000	10,0	2562 x 0,07	5,0	106,0
401160000	16,0	4116 x 0,07	6,5	176,0
401250000	25,0	1400 x 0,15	8,4	255,0
401350000	35,0	1960 x 0,15	10,0	385,0
401500000	50,0	2800 x 0,15	12,0	525,0
401700000	70,0	3920 x 0,15	13,0	780,0
401950000	95,0	5376 x 0,15	16,0	1050,0
401200000	120,0	6791 x 0,15	18,5	1250,0

Kupferrundseil, verzinkt | Copper round ropes, tinned

401002501	0,25	65 x 0,07	0,7	2,5
401005001	0,5	132 x 0,07	1,0	5,5
401007501	0,75	195 x 0,07	1,2	8,0
401010001	1,0	259 x 0,07	1,5	10,8
401015001	1,5	385 x 0,07	1,9	15,0
401025001	2,5	651 x 0,07	2,4	25,0
401040001	4,0	1036 x 0,07	3,1	41,0
401060001	6,0	1575 x 0,07	4,0	63,0
401100001	10,0	2562 x 0,07	5,0	106,0
401160001	16,0	4116 x 0,07	6,5	176,0
401250001	25,0	1400 x 0,15	8,4	255,0
401350001	35,0	1960 x 0,15	10,0	385,0
401500001	50,0	2800 x 0,15	12,0	525,0
401700001	70,0	3920 x 0,15	13,0	780,0
401950001	95,0	5376 x 0,15	16,0	1050,0
401200001	120,0	6791 x 0,15	18,5	1250,0